

Produktdatenblatt für uvex profastrong NF34



Hersteller Adresse

UVEX SAFETY Gloves GmbH
Elso-Klöver-Str. 6
D-21337 Lüneburg
uvex-safety.de

uvex profastrong NF34 Ein feinfühliges, flexibler NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung. Er zeichnet sich durch seine hervorragende mechanische Abriebfestigkeit und seine sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen aus. Überzeugende Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Hohe Taktilität und ein perfektes Tast- und Fingerspitzengefühl.

Eigenschaften

- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen
- sehr gute Flexibilität
- gutes Tastgefühl

Materialnummer	60719
Größen	7,8,9,10,11
Norm	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019
Norm + Schutzstufe	EN 388:2016 + A1:2018: 4101X, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018: AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016: bac/fungi/virus, ISO 18889:2019: G2
Prüfchemikalien	Methanol (A), n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40% (K), Schwefelsäure 96% (L), Ammoniakwasser 25% (O), Wasserstoffperoxid 30% (P), Formaldehyd 37% (T)
Leistungsstufen nach 4 1 0 1 X EN 388	
Obermaterial	Baumwollbeflockung
Beschichtung	NBR
Beschichtungsfläche	vollflächig beschichtet
Beschichtungsstärke	0.40 mm
Ausführung	mit Stulpe
Farbe	grün
Handschuhlänge	33 cm