

CIM Communication Interface Module für LOGO! 8 ModbusRTU Interface (RS232/485) 4 Port Switch; Ohne 4G/LTE/GPS Engine; Ohne Antennen; Web-Konfigurator

Allgemeine Informationen	
Firmware-Version	V1.1.2
• FW-Update möglich	Ja
Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; DC 12/24 V
• DC 12 V	Ja
• DC 24 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	10,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Nennwert (AC)	
• AC 24 V	Nein
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	1 A
Speicher	
Flash	Ja; 2 MB NOR-Flash
Uhrzeit	
Uhrzeitsynchronisation	
• unterstützt	Ja
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	4; 4 Ports (Switch)
Anzahl Schnittstellen sonstige	1; Mini-PCle-Schnittstelle für 4G-Modul
Protokolle	
Webserver	
• unterstützt	Ja
Kommunikationsfunktionen	
S7-Basis-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
LOGO!-Kommunikation	
• unterstützt	Ja
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnoseanzeige LED	
• RUN/STOP-LED	Ja
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Ja
cULus	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (ehemals Gost-R)	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Nein

Schiffbau-Zulassung		Nein	
Umwelt-Fußabdruck			
• Umweltproduktdeklaration		Ja	
Treibhauspotential			
— Treibhauspotential, (gesamt) [CO2 eq]		208 kg	
— Treibhauspotential, (während Herstellung) [CO2 eq]		6,99 kg	
— Treibhauspotential, (während Betrieb) [CO2 eq]		201 kg	
— Treibhauspotential, (nach Ende des Lebenszyklus) [CO2 eq]		-0,124 kg	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur im Betrieb			
• min.		-20 °C	
• max.		55 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport			
• min.		-40 °C	
• max.		70 °C	
Relative Luftfeuchte			
• Betrieb, max.		95 %; keine Betauung	
Maße			
Breite		71,5 mm	
Höhe		90 mm	
Tiefe		58,5 mm; ohne Antennenbuchsen	
Gewichte			
Gewicht, ca.		200 g	
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	14	27-24-22-08
	eClass	12	27-24-22-08
	eClass	9.1	27-24-22-08
	eClass	9	27-24-22-08
	eClass	8	27-24-22-08
	eClass	7.1	27-24-22-08
	eClass	6	27-24-22-08
	ETIM	10	EC001423
	ETIM	9	EC001423
	ETIM	8	EC001423
	ETIM	7	EC001423
Approbationen / Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung		Explosionsschutz	
 CB	 UL	 RCM	
		 IECEX	 UL
Explosionsschutz		Umwelt	
 			