

HYDRAULISCHER KRAFTAUFNEMER

PCE-HFG 10K-E100-ICA



- » **Hydraulischer Kraftaufnehmer aus rostfreiem Stahl**
- » **Messung statischer Druckkräfte**
- » **Ringkraftaufnehmer und Druckstempel**
- » **Schraubaufnahme für die axiale Montage**
- » **integrierter Schleppzeiger**
- » **Druckkraftanzeige in Kilonewton [kN]**
- » **inkl. ISO-Kalibrierzertifikat**

Ein hydraulischer Kraftaufnehmer basiert auf dem Prinzip, dass die Kraft, die auf den Druckstempel wirkt, hydraulisch gemessen wird. Der erzeugte hydraulische Druck wird von dem hydraulischen Kraftaufnehmer auf einer Skala in Kilonewton angezeigt. Mit dem integrieren Schleppzeiger kann unser hydraulischer Kraftaufnehmer den jeweiligen maximalen Messwert anzeigen.

Eine weitere Besonderheit vom hydraulischen Kraftaufnehmer ist die 27 mm große Ringöffnung. Mit dieser Ringöffnung lassen sich mit dem hydraulischen Kraftaufnehmer Messungen an zum Beispiel Führungsschienen, Wellen und auch Bolzen von zum Beispiel einer Hydraulikpresse durchführen. Mit dem einsetzbaren Stempeladapter lässt sich der hydraulische Kraftaufnehmer in Sekundenschnelle von einem Ringkraftmessgerät in ein Druckstempelkraftmessgerät umbauen.

Spezifikation

Kraft	
Messbereich	0 ... 10000 N
Auflösung	200 N
Genauigkeit	±1,95 % v.E.

Allgemeine technische Daten	
Einheit(en)	kN
Display Typ	Analog
Sensor	Hydraulischer Kraftaufnehmer
Weitere Abmessungen	Maße der Anzeige: Ø55 mm Hydraulikschlauch: 100 cm
Befestigung	Bohrungen 2 x M6
Schutzklasse (Gerät)	IP52
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 20 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 60 °C , 20 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H x ø)	1170 x 100 x 28 x 55 mm
Gewicht	1600 g