



7-Port USB-C Desktop-Ladeschrank - 65W pro Port

USB-C PD Schnellladestation mit sieben Fächern für Laptops und andere Geräte bis 16", abschließbar mit Schlüssel, 315 W Gesamtleistung, Überspannungsschutz, Wandmontage-Option, schwarz

SKU: 181297 | EAN-13: 0766623181297 | UPC: 766623181297

USB-C Ladeschrank als sichere Ladelösung für Laptops und Tablets in Büros und Schulungsräumen - ganz ohne Netzteile oder Ladegeräte

Der Manhattan 7-Port USB-Ladeschrank ist die ideale Lösung zur sicheren Aufbewahrung und gleichzeitigen Stromversorgung von Notebooks, Tablets, Chromebooks, MacBooks®, iPads® und weiteren Geräten bis 16 Zoll. Entwickelt für Büros, Coworking-Spaces und IT-Umgebungen bietet er zuverlässiges Laden und physischen Geräteschutz in einem kompakten, robusten Gehäuse.

Leistungsstarke Schnellladung mit 65 W und USB-C Power Delivery bei maximaler Gerätesicherheit

Jeder der sieben USB-C PD-Ports liefert bis zu 65 Watt schnelles, intelligentes Laden - ganz ohne sperrige Netzteile oder zusätzliche USB-Ladegeräte. Mit einer Gesamtleistung von 315 Watt stellt der Ladeschrank sicher, dass jedes angeschlossene Gerät optimal und effizient mit Energie versorgt wird. Im Inneren bieten sieben großzügige Gerätefächer mit jeweils 402 × 290 × 50 mm ausreichend Platz auch für größere Laptops.

Robustes, abschließbares Gehäuse für maximale Sicherheit

Eine seitlich aufklappbare Tür ermöglicht schnellen Zugriff auf die Geräte und schützt sie bei verschlossenem Zustand zuverlässig mit den mitgelieferten Schlüsseln. Auch das seitliche Technikfach ist abschließbar und sichert die Elektronik sowie die internen Stromanschlüsse. Abgerundete Kanten reduzieren das Verletzungsrisiko in stark frequentierten Bereichen. Das langlebige, pulverbeschichtete Metallgehäuse verfügt über ein offenes, lüfterloses Design für optimale Luftzirkulation und einen geräuschlosen Betrieb. Es ist für den anspruchsvollen täglichen Einsatz konzipiert und überzeugt gleichzeitig durch eine moderne, professionelle Optik.

Flexible Installation: Auf einem Tisch oder per Wandmontage

Rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren Stand auf Schreibtischen oder Theken. Für eine feste Installation oder zusätzlichen Diebstahlschutz ermöglichen integrierte Wandmontagelöcher eine sichere Befestigung an der Wand - inklusive vollständigem Montagematerial.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops, Tablets, iPads®, MacBooks®, Chromebooks und andere Geräte bis 16"
- USB-C Power-Delivery-Ladeports für Schnellladung mit bis zu 65 W pro Port; Ladekabel im Lieferumfang, keine Netzteile oder Ladegeräte benötigt
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Abschließbare Abdeckung lässt sich für Gerätezugriff zur Seite aufklappen und mit den beiliegenden Schlüsseln sichern
- Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit offener Bauform sorgt für hohen Luftdurchlass ohne Lüfter

- Abschließbare Seitentür für Zugang zu Elektronik und Ladeanschlüssen
- Sieben geräumige Gerätefächer, jeweils 402 (T) x 290 (B) x 50 (H) mm, mit integrierten Kabelführungen
- Sieben USB-C auf USB-C-Kabel im Lieferumfang
- Status-LEDs zeigen den Ladestatus an: Blau für Ladevorgang und Grün für vollständig geladen
- Integrierte Wandmontagelöcher auf der Rückseite ermöglichen diebstahlsichere und platzsparende Installation, Montagematerial vollständig im Lieferumfang
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
- Zwei beiliegende Netzkabel mit C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker, 2 m
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Nicht stapelbar
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Elektrische Spezifikationen

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Netzspannung: 230,0 V
- Maximale Leistung: 315,0 W
- Integriertes Netzteil: 1 x 350,0 W
- Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellungen
- USB-C-PD-Ausgang (max. 65,0 W pro Port):
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
 - 15,0 V / 3,0 A / 45,0 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Überlastschutz: maximale Stromstärke 10,0 A

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) - Strombegrenzung: 150% (max.)

Physische Details:

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl und flammhemmender ABS-Kunststoff
- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 410 x 363 x 404 mm
- Interne Gerätefächerabmessungen (T x B x H) (7): 402 x 290 x 50 mm
- Netzkabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Nettogewicht: 12 kg
- Bruttogewicht: 13 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 bis 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 bis 80%

Lieferumfang

- 7-Port USB-C Desktop Ladeschrank 315 W
- Zwei Netzkabel, 2 m, C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker
- Zwei Türschlüssel
- Sieben Ladekabel, Spiralkabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,5 m
- Wandmontagematerial: drei M8x60-mm-Schrauben
- Erdungskabel
- Anleitung

