



Desktop-Ladeschrank mit 7 Steckdosen

Europäische CEE 7/3-Steckdosen, sieben Fächer für Geräte bis 16", abschließbar mit Schlüssel, 250 Joule Überspannungsschutz, Wandmontage-Option, schwarz

SKU: 181280 | EAN-13: 0766623181280 | UPC: 766623181280

Sichere, effiziente Ladelösung für Laptops und Tablets in Büros und Gastronomie

Dieser Manhattan Desktop-Ladeschrank ist die ideale Lösung, um Notebooks, Tablets, Chromebooks, MacBooks®, iPads® und andere Geräte bis zu 16" sicher aufzubewahren und mit Strom zu versorgen. Entwickelt für Büros, Coworking-Spaces, IT-Umgebungen und

Loungebereiche, bietet er zuverlässiges Laden und physischen Geräteschutz in einem kompakten, robusten Gehäuse.

Sieben Ladefächer mit integrierten EU-Steckdosen

Im Inneren des Schrank bieten sieben großzügige Gerätefächer - jeweils 402 x 290 x 50 mm - ausreichend Platz auch für größere Laptops. Eine integrierte EU CEE 7/3 PDU im Seitenfach versorgt jedes Fach mit Strom; ein ordentlich integriertes Kabelmanagement in den einzelnen Trennwänden sorgt für Übersicht und Ordnung.

Integrierter Überspannungsschutz für ein gutes Gefühl

Mit 250 Joule Überspannungsschutz schützt der Ladeschrank Ihre Geräte vor Überlast, Überstrom, Kurzschlüssen und Spannungsspitzen. Ob in Business-Centern oder in stark frequentierten Büroabläufen - Ihre Geräte laden sicher und zuverlässig.

Robustes, abschließbares Gehäuse für Gerätesicherheit

Eine seitlich aufklappbare Abdeckung ermöglicht schnellen Zugriff auf die Geräte und hält sie im abgeschlossenen Zustand mit den mitgelieferten Schlüsseln sicher geschützt. Auch das Seitenfach ist abschließbar und schützt die Elektronik sowie die internen Stromanschlüsse. Abgerundete Kanten am gesamten Schrank reduzieren das Verletzungsrisiko in stark frequentierten Bereichen. Gefertigt aus langlebigem, pulverbeschichtetem Metall verfügt der Schrank über ein offenes, lüfterloses Design, das für hervorragende Luftzirkulation und einen geräuschlosen Betrieb sorgt. Er ist für den anspruchsvollen täglichen Einsatz ausgelegt und bewahrt dabei ein schlankes, professionelles Erscheinungsbild.

Flexible Installation: Auf dem Tisch oder zur Wandmontage

Gummifüße sorgen dafür, dass der Schrank auf jedem Schreibtisch oder jeder Arbeitsplatte stabil und rutschfest steht. Für dauerhafte Installationen oder zusätzlichen Diebstahlschutz ermöglichen integrierte Wandmontagebohrungen eine sichere Befestigung an der Wand - inklusive sämtlichem erforderlichen Montagematerial.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops, Tablets, iPads®, MacBooks®, Chromebooks und andere Geräte bis 16"
- Sieben EU CEE 7/3-Steckdosen in einer Steckdosenleiste, montiert im Seitenfach
- 250 Joule Überspannungsschutz gegen Überlast, Überstrom, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Abschließbare Abdeckung lässt sich für Gerätezugriff zur Seite aufklappen und mit den beiliegenden Schlüsseln sichern
- Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit offener Bauform sorgt für hohen Luftdurchlass ohne Lüfter
- Abschließbare Seitentür für Zugang zu Elektronik und Ladeanschlüssen
- Sieben geräumige Gerätefächer, jeweils 402 (T) x 290 (B) x 50 (H) mm, mit integrierten Kabelführungen
- Integrierte Wandmontagelöcher auf der Rückseite ermöglichen diebstahlsichere und platzsparende Installation, Montagematerial vollständig im Lieferumfang
- Enthält 14 Kabelbinder zur sicheren Befestigung von Laptop-Netzteilen im Seitenfach, sodass jedes Netzteil in der richtigen Höhe für das entsprechende Gerät positioniert ist
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
- Integriertes 2,6 m langes Netzkabel mit universellem CEE 7/7-Hybridstecker, passend für europäische Typ F-Steckdosen und französische Typ E-Steckdosen
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Nicht stapelbar
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Elektrische Spezifikationen

- AC-Eingang: 100,0 bis 240,0 V; 50 bis 60 Hz
- Netzspannung: 230,0 V
- Maximallast: 3840,0 W
- Stromstärke 16,0 A max.
- Überspannungsschutz: 250,0 Joule

Physische Details:

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl und flammhemmender ABS-Kunststoff
- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 410 x 363 x 404 mm
- Interne Gerätefächerabmessungen (T x B x H) (7): 402 x 290 x 50 mm
- Steckertyp: EU CEE 7/7 (Typ E/F); IEC 60884
- Steckdosentyp: EU CEE 7/3 (Typ E/F); IEC 60884
- Netzkabellänge: 2,6 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Nettogewicht: 11,6 kg
- Bruttogewicht: 13,4 kg

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 bis 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 bis 80%

Lieferumfang

- Desktop Ladeschrank mit 7 Steckdosen
- Netzkabel, 2,6 m
- Zwei Türschlüssel
- Wandmontagematerial: drei M8x60-mm-Schrauben
- 14 Kabelbinder
- Erdungskabel
- Anleitung

