Technisches Datenblatt
Leitungsschutzkanäle

Mini-Leitungsschutzkanal

mit Bodenlochung, mit Deckel


LLK 16.016


EAN: 4013339506705
bevorzugte VPE:48 x 2 m
Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten









Artikelbeschreibung

Mini-Leitungsschutzkanal mit Deckel, 16x16x2000 mm, mit Bodenlochung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	314 g / m
Nettogewicht in kg pro 100	31 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,00 mm
Breite	15,50 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt
Leitungsschutzkanäle

LLK 16.016

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

96 Meter = 1 Wellpappkarton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2020 mm	Breite	115,00 mm	Höhe	75,00 mm
Bruttogewicht	31 kg	Volumen	0,017 m³		
Mindestmenge	96,00 m	Höchstmenge	96,00 m		

2400 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	825 kg	Volumen	1,309 m³		
Mindestmenge	2.400,00 m	Höchstmenge	2.400,00 m		

Ausschreibungstext

```
Mini-Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und einreihiger
Befestigungslochung im Kanalboden, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt
automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, ein
Stoßstellenverbinder LST.../LSTA... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 16 x 16 mm
einreihige Bodenlochung : 4,2 x 12 mm
Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 213 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : LLK 16.016
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Meter
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
LED 16.016	Endabschlussdeckel, 16x16 mm, Kunststoff, Polypropylen, Farbe schwarz
LER 16.016	Endschutzring, 16x16 mm, Kunststoff, Polypropylen, RAL 7021, schwarzgrau

Technisches Datenblatt
Leitungsschutzkanäle

LLK 16.016

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
LST 16.016	Stoßstellenverbinder, für Höhe 16 mm, Breite 16 mm, Messing
LSTA 16.016	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, für Höhe 16 mm, Breite 16 mm, Messing