



SI-Leuchte Art.-Nr.: ILDK423SC

LED - Kunststoffleuchte für Deckenmontage zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Zwei Linsen zur Optimierung der Lichtverteilung für Flure und offene Bereiche sind im Lieferumfang enthalten. Nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenanbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - Lithium-Eisenphosphat-Batterien
Betriebsart	BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Leistung max.	2,8 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemp. DS	5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	5 °C / 40 °C
Höhe	36 mm



Durchmesser	100 mm
Gewicht	0.19 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.23 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Not	170 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682152480

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖR

ILD-APA	- IL-Distanzplatte-02
IL-IK10-AZ	- Aufbaugehäuse ILD, anthrazit
IL-IK10-W	- Aufbaugehäuse ILD, weiß
IL-IP65-W	- Aufbaugehäuse ILD, weiß
IL-IP65-AZ	- Aufbaugehäuse ILD, anthrazit
ILDE	- Einbaurahmen zur Aufnahme der ILD in allen
ILB1	- IL Aufsatz, quadratisch
ILB2	- IL Aufsatz, quadratisch mit Umrandung
BALLPLX-ILD	- Ballschutzhäube 190x190x62mm inkl. Laschen
IL-IP65-K	- Aufbaugehäuse IP65 für ILD, weiß