

Universalwinkel


RUW 60 S

EAN: 4013339947454

bevorzugte VPE:20 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten



Artikelbeschreibung

Universalwinkel, t=1,5 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	88 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	8,73 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	131,00 mm
Breite	93,00 mm
Tiefe / Länge	1,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RUW 60 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,81 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

2760 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	289 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	2.760,00 St.	Höchstmenge	2.760,00 St.		

Ausschreibungstext

Universalwinkel, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Universalwinkels schaffen die Voraussetzungen für Verwendungen in außergewöhnlichen bzw. erschwerten Montagesituationen.

für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 131 x 93 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RUW 60 S

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059