



Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 221-412 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-413 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-415 Verbindungsklemme mit Hebeln; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	25  Art-Nr.: 2273-202 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein-drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
 Art-Nr.: 2273-203 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein-drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-204 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein-drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-205 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein-drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	50  Art-Nr.: 2273-208 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein-drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe licht-grau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent
 Art-Nr.: 2273-500 Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange	 Art-Nr.: 221-500 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm ² ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange		

Hinweise	Achtung: Handhabungs- und Sicherheitshinweise beachten!
Allgemeine Sicherheitshinweise	▪ Nur von Elektrofachkraft anzuwenden! ▪ Nicht unter Spannung arbeiten! ▪ Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen! ▪ Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten! ▪ Technische Daten der Produkte beachten! ▪ Anzahl der zulässigen Potentiale beachten! ▪ Keine beschädigten/verschmutzten Komponenten verwenden! ▪ Leiterarten, -querschnitte und Abisolierlängen beachten! ▪ Leiter bis zum Anschlag einführen! ▪ Originalzubehör verwenden! Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!

Geometrische Daten		
Breite		445 mm / 17.519 inch
Höhe		118 mm / 4.646 inch
Tiefe		358 mm / 14.094 inch

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast		22,315 MJ
Gewicht		3575,7 g

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		QU
GTIN		4066966130560
Zolltarifnummer		80808080888

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121409
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 10.0		EC000524
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-926

