

20 L

GARRAUMVOLUMEN

700 W

MIKROWELLENLEISTUNG

5

LEISTUNGSSTUFEN

35 Min

TIMER-FUNKTION

STAMMDATEN & IDENTIFIKATION

Produktbezeichnung	Mechanische Mikrowelle 20 Liter
Modellbezeichnung / SKU	BH-9901
Marke	Berlinger Haus
EAN-Nummer	5999143923831
Geräteart	Freistehendes Küchengerät (Solo-Mikrowelle)
Steuerung	Mechanisch (Drehregler)

TECHNISCHE DATEN

Max. Mikrowellenleistung	700 Watt
Nennspannung / Frequenz	230V ~ 50Hz
Nennaufnahmeleistung	ca. 1050 - 1150 Watt
Garraumkapazität	20 Liter
Drehteller-Durchmesser	ca. 24,5 cm (Glas)
Timer-Einstellung	0 bis 35 Minuten (mit Endsignal)
Türöffnung	Griff / Drucktaste (Seitlich öffnend)

FUNKTIONEN & AUSSTATTUNG

- **5 Leistungsstufen:** Flexibel einstellbar für sanftes Erwärmen, Auftauen bis hin zum schnellen Kochen.
- **Auftaufunktion (Defrost):** Spezielle Stufe zum gleichmäßigen und schonenden Auftauen von Tiefkühlwaren nach Zeit oder Gewicht.
- **Intuitive Bedienung:** Zwei robuste mechanische Drehregler für Leistung und Garzeit – ideal für einfache Handhabung.

- **Einfache Reinigung:** Hochwertig beschichteter Innenraum für mühelose Pflege und sauberes Wischen.
- **Kompaktes Design:** Platzsparendes Gehäuse, ideal für moderne Küchen, Büros oder Ferienwohnungen.

ABMESSUNGEN & LOGISTIK

Geräteabmessungen (B x H x T)	ca. 45,1 cm x 25,7 cm x 34,2 cm
Gewicht (Netto)	ca. 10,2 kg
Gewicht (Brutto inkl. Verpackung)	ca. 11,3 kg
Gehäusefarbe	Schwarz / Matt mit edlen Metallic-Akzenten