OPUS®



OPUS RESIST Steckdosen-Kombination, 2-fach, waagerecht vorverdrahtet

BESCHREIBUNG


- 2-fach vorverdrahtete Steckdosen-Kombination für schnelle und einfache Installation
- sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen, auch für Federklappdeckel
- sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
- extra großer Anschlussraum für einfache Verdrahtung
- 2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
- mit Beschriftungsfeld
- erhältlich in reinweiß, hellgrau/stahlblau und schwarz


TECHNISCHE DATEN


IP 55 IK07

Bemessungsstrom	250 V, 50 Hz
Nennspannung	16 A
Anschlussart	Steckklemme 1,5 bis 2,5 mm²
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Klemm-/Schraubbefestigung
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +65 °C
Abmessungen (H x B x T)	87 x 156 x 56 mm
Silikon-/Halogenfrei	Ja
Werkstoff	PP talkumverstärkt, TPE


OPUS®







Schneller installieren:
Dank der Vorverdrahtung wird wertvolle Zeit gespart, was die Montage effizienter und komfortabler macht!



AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Farbe	mit erhöhtem Berührungsschutz	
755.656.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	Nein	
755.658.02	reinweiß (ähnl. RAL 9010)	Ja	
755.656.06	hellgrau/stahlblau	Nein	
755.658.06	hellgrau/stahlblau	Ja	
755.656.01	schwarz (ähnl. RAL 9005)	Nein	
755.658.01	schwarz (ähnl. RAL 9005)	Ja	

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.