



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CUBESERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Ja |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3052810000</a>                                                                                                                    |
| Art        | CRM20048T                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4099987022620                                                                                                                                 |
| VPE        | 10 ST                                                                                                                                         |

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cURus) E223474

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 35.5 mm | Tiefe (inch)  | 1.3976 inch |
| Höhe         | 27.4 mm | Höhe (inch)   | 1.0787 inch |
| Breite       | 21 mm   | Breite (inch) | 0.8268 inch |
| Nettogewicht | 35 g    |               |             |

## Temperaturen

|                    |                |                     |                                              |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Lagertemperatur    | -40 °C...85 °C | Umgebungstemperatur | -40 °C...70 °C                               |
| Betriebstemperatur |                | Feuchtigkeit        | 25 °C / 95 % rel. Feuchte,<br>keine Betauung |

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Bemessungsdaten UL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223474 |
|------------------------|---------|

## Steuerseite

|                    |         |                  |               |
|--------------------|---------|------------------|---------------|
| Nennsteuerspannung | 48 V DC | Nennstrom DC     | 18.5 mA       |
| Nennleistung       | 0.9 W   | Spulenwiderstand | 2600 Ω ± 10 % |
| Statusanzeige      | Nein    |                  |               |

## Lastseite

|                                  |                                 |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Nennschaltspannung               | 250 V AC                        | Dauerstrom                       | 12 A                       |
| max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0.1 Hz                          | Schaltspannung AC, max.          | 250 V                      |
| Schaltspannung DC, max.          | 250 V                           | Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 3000VA                     |
| Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 288 W @ 24 V                    | Einschaltverzögerung             | ≤ 20 ms                    |
| Ausschaltverzögerung             | ≤ 6 ms                          | Kontaktausführung                | 2 CO contact (AgNi)        |
| Mechanische Lebensdauer          | 2 x 10 <sup>7</sup> Schaltungen | min. Schaltleistung              | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

## Allgemeine Daten

|                          |                                              |                                    |     |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Einsatzhöhe              | ≤ 2000 m, über N.N.                          | Prüftaste vorhanden                | Ja  |
| Ausführung der Prüftaste | einrastbare Prüftaste,<br>tastende Prüftaste | Mechanische Schaltstellungsanzeige | Ja  |
| Farbe                    | transparent                                  | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2 |

## Technische Daten

## Isolationskoordination

|                                          |                   |                                             |                   |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsspannung                       | 250 V             | Verschmutzungsgrad                          | 3                 |
| Überspannungskategorie                   | III               | Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite | 2,5 kVeff / 1 min |
| Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte | 2,5 kVeff / 1 min | Spannungsfestigkeit offener Kontakt         | 1,5 kVeff / 1 min |
| Stehstoßspannung                         | 4 kV (1,2/50 µs)  | Schutzart                                   | IP40              |

## Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

|                        |                 |                      |          |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Zertifikat-Nr. (CSA)   | 607178-80219312 | Zertifikat-Nr. (VDE) | 40059812 |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223474         |                      |          |

## Anschlussdaten


|                        |                |                  |         |
|------------------------|----------------|------------------|---------|
| Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss | Raster in mm (P) | 5.00 mm |
|------------------------|----------------|------------------|---------|

## Klassifikationen


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Zeichnungen


### Anschlussbild




### Diagramm




### Diagramm



### Diagramm



### Maßbild



Zeichnungen

Sonstiges

## Type code CUBESERIES relay versions



Type codes

## Zubehör

### Schutzmodule



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | CXX D 21N                  | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053270000</a> | CUBESERIES, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...230 V DC, |
| GTIN (EAN) | 4099987023092              | Steckanschluss                                               |
| VPE        | 20 ST                      |                                                              |


### LED und Freilaufdiode



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | CXX LD 42G                 | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053340000</a> | CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: |
| GTIN (EAN) | 4099987023139              | 24...60 V DC, Steckanschluss                                 |
| VPE        | 20 ST                      |                                                              |
| Art        | CXX LD 42R                 | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053320000</a> | CUBESERIES, LED-Modul mit Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: |
| GTIN (EAN) | 4099987023122              | 24...60 V DC, Steckanschluss                                 |
| VPE        | 20 ST                      |                                                              |

### LED



## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | CXX L 62G                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053440000</a> | CUBESERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4099987023221              | Steckanschluss                                           |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |
| Art        | CXX L 62R                  | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053430000</a> | CUBESERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4099987023214              | Steckanschluss                                           |
| VPE        | 20 ST                      |                                                          |

### Relaissockel



Relaissockel für Relais der CUBESERIES CRM

- Version mit 4 Wechslerausgängen für Relais mit 2 Wechsler und 4 Wechslern
- Schraub- und PUSH IN-Anschluss
- PUSH IN-Sockel mit breiten Pushern für Schraubendreher mit einem Klingenmaß bis 1,0 x 5,5 mm
- Verschiedene Querverbindungsmöglichkeiten
- Passendes Zubehör wie z. B. Querverbindungen, Haltebügel und LED-Module

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | CSM P 4CO                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053140000</a> | CUBESERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 4099987022965              | Dauerstrom: 8 A, PUSH IN                                |
| VPE        | 10 ST                      |                                                         |
| Art        | CSM S 4CO                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053160000</a> | CUBESERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 4099987022989              | Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss                       |
| VPE        | 10 ST                      |                                                         |

### Querverbindungen



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | CXM CCP 2P BL              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053230000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023054              |                            |
| VPE        | 20 ST                      |                            |
| Art        | CXM CCP 2P RD              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053220000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023047              |                            |
| VPE        | 20 ST                      |                            |

## CRM20048T

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | CXM CCP 8P BL              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053210000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023030              |                            |
| VPE        | 10 ST                      |                            |
| Art        | CXM CCP 8P RD              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053200000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023023              |                            |
| VPE        | 10 ST                      |                            |
| Art        | CXM CCS 6P GY              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053180000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023009              |                            |
| VPE        | 2 ST                       |                            |

## Haltebügel



Haltebügel für die Relais in der CUBESERIES CRI.

Kunststoffhaltebügel:

- Mit Relais-Auswurffunktion
- Markierungsschlitze für MultiFit Markierer
- Passt auf Relais mit und ohne Prüftaste

Metallhaltebügel:

- Für einen festen Sitz des Relais im Sockel

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CXM CLIP P                 | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053240000</a> | CUBESERIES, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 4099987023061              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CXM CLIP M                 | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053190000</a> | CUBESERIES, Haltebügel |
| GTIN (EAN) | 4099987023016              |                        |
| VPE        | 25 ST                      |                        |

## Querverbindungen



## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | CXX JMP 2P BL              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053260000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023085              |                            |
| VPE        | 30 ST                      |                            |

## Zubehör

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Art        | CXX JMP 2P RD              | Ausführung                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053250000</a> | CUBESERIES, Querverbindung |
| GTIN (EAN) | 4099987023078              |                            |
| VPE        | 30 ST                      |                            |

## Gegenstücke

## Relaissockel



Relaissockel für Relais der CUBESERIES CRM

- Version mit 4 Wechslerausgängen für Relais mit 2 Wechsler und 4 Wechsler
- Schraub- und PUSH IN-Anschluss
- PUSH IN-Sockel mit breiten Pushern für Schraubendreher mit einem Klingenmaß bis 1,0 x 5,5 mm
- Verschiedene Querverbindungsmöglichkeiten
- Passendes Zubehör wie z. B. Querverbindungen, Haltebügel und LED-Module

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Art        | CSM P 4CO                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053140000</a> | CUBESERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 4099987022965              | Dauerstrom: 8 A, PUSH IN                                |
| VPE        | 10 ST                      |                                                         |
| Art        | CSM S 4CO                  | Ausführung                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">3053160000</a> | CUBESERIES, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, |
| GTIN (EAN) | 4099987022989              | Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss                       |
| VPE        | 10 ST                      |                                                         |