Produktdatenblatt

Spezifikationen



Spacial CRN Volltür mit Montageplatte, H600xB400xT200 IP66 IK10 RAL7035

NSYCRN64200P

EAN Code: 3606480212154

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	PanelSeT CRN
Anwendung	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	600 mm
Gehäuse-Nennbreite	400 mm
Gehäuse-Nenntiefe	200 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Tür mit Schloss 1 Montageplatte
Türtyp	Einfach
Beschreibung der Montageplatte	Einfach

Zusatzmerkmale

Körpertyp	Seiten bestehen aus einfach gefalztem Abschnitt Gegengeschweißt mit Doppelprofil, das geschützten, abgedichteten Bereich bildet
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement
Material	Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208 UL CUL
Produktzertifizierungen	cUL UL DNV-GL
Produktgewicht	12,813 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	61,500 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	41,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,586 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	195,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	390,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**119 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**61 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**30 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product in real life situation

