

MAXIFY GX2051

PRODUKTIVITÄT UND BÜROQUALITÄT ZU HAUSE

Dieses kompakte 4-in-1
Gerät bietet Büroqualität für Zuhause
und im HomeOffice.

Jetzt mit 3 Schwarztintenflaschen für
bis zu 17.000 Seiten im Lieferumfang.



Drucken, Scannen,
Kopieren und Faxen



35-sheet ADF

35 Blatt ADF
(Dokumenteneinzug)



Integrated Ink Tanks

MegaTank Drucker



High Page Yield

Standard:
3.000 Seiten, Schwarztintenflasche
3.000 Seiten, Farbtintenflaschen



Fast Printing

Hohe Geschwindigkeit



Connectivity

Konnektivität



6.7 cm / 2.7" Touch

Farb-Touch-Display



250-Sheet Cassette

250-Blatt
Papierkassette



Canon



Produktivität in Büroqualität zu Hause

Drucke Geschäftsdokumente mit hohen Geschwindigkeiten von 15 ipm (Schwarzweiß) und 10 ipm (Farbe)¹ oder scanne mit dem 35 Blatt-ADF direkt in Netzwerkordner und E-Mails, damit Kollegen sofort darauf zugreifen können.



Passt in dein Leben

Stelle den Drucker dank seiner vollständigen Frontbedienung einfach ins Regal, an die Wand oder unter dem Schreibtisch. Mit seinem kippbaren 6,7 cm (2,7 Zoll)-LCD-Bildschirm, der Statusanzeige und der intuitiven Benutzeroberfläche ist er leicht zu bedienen.



Drucken, scannen und kopieren Sie ohne Pause

Automatischer beidseitiger Druck ohne lästiges Nachlegen von Papier dank der vorderen Kassette für 250 Blatt. Mit einer vom Benutzer austauschbaren Wartungskassette kannst Du sicherstellen, dass dein Druck-Workflow selten unterbrochen wird.



Erschwingliche Tintenflaschen

Kostengünstige, wiederbefüllbare Tanks, die das Drucken großer Mengen erschwinglich machen. Mit den 3 schwarzen Flaschen im Lieferumfang können Sie bis zu 17.000 Seiten drucken². Mit dem Sparsam-Modus drucken Sie sogar 50% mehr.



Langlebige Drucke in Geschäftsqualität

Genießen Sie Drucke in Business-Qualität mit ausgezeichneter Lesbarkeit und Beständigkeit gegen Ausbleichen, Wasser, Marker und Abrieb, die schnell und in großen Mengen geliefert werden.

PRODUKT RANGE



**MAXIFY
GX1051**



**MAXIFY
GX2051**



**MAXIFY
GX3050**



**MAXIFY
GX4050**

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen & Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 600 x 1.200 dpi ^[1]

Druckränder (Min.)

Oben: 5 mm, unten: 5 mm, rechts: 5 mm, links: 5 mm

Drucktechnologie

2 Druckköpfe
Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
Ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 10 ISO-Seiten pro Minute ^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

S/W: 9 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig) ^[2]
Farbe: 11 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig) ^[2]
A4, Letter – Normalpapier

Erste Seite nach (ca.)

Beidseitiger Druck (Duplex)

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND TINTENREICHWEITEN Standard-Tintenflaschen

GI-55 BK
GI-55 C
GI-55 M
GI-55 Y
MC-G05 (vom Benutzer austauschbar)

Wartungskassette

Reichweite der Tintenflaschen (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments ^[3]
Schwarz: 17.000 Seiten (Sparsam-Modus: 25.500 Seiten) ^[22]
Schwarz: 3.000 Seiten (Sparsam-Modus: 4.500 Seiten) ^[4]
Farbe: 3.000 Seiten (Sparsam-Modus: 4.500 Seiten) ^[4]

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier (64 g/m² - 105 g/m²),
Canon Red Label Superior (WOP111),
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213),
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Professional Fotopapier Luster (LU-101)
Fotopapier Plus Semi-gloss (SG-201)
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Fotopapier Matt (MP-101),
Transferfolie für helle Stoffe (LF-101)

Maximale Papierkapazität

Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Papiergröße

ADF: A4, LTR = 35, LGL = 5, Sonstige= 1
A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive,
Umschläge (#10, DL, C5, Monarch)
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,
Individuelle Formate (Breite 89-216 mm, Länge 127-355,6 mm)

Papiergewicht

ADF: A5, A4, LTR, LGL
Normalpapier: 64-105 g/m² oder unterstütztes
Canon Fotopapier
Canon Papier: maximales Papiergewicht:
Ca. 265 g/m²
(Fotoglanzpapier Plus II (PP-201))

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbett (Vorlagenglas) Farbscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi ^[5]

Zeilen-Scangeschwindigkeit

Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) ^[6]
Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi) ^[6]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit / 8 Bit
Graustufen: 16 Bit / 8 Bit

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT (Farbe): ca. 17 Sek. ^[7]
sESAT (Farbe): ca. 9,1 ISO-Seiten pro Minute ^[7]
ESAT/Simplex ADF (Farbe):
ca. 8,1 ISO-Seiten pro Minute ^[7]
ESAT/Simplex ADF (S/W):
ca. 14,1 ISO-Seiten pro Minute ^[7]

Kopierqualität

3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)

Intensitätsanpassung

9 Positionen, automatische Intensität (AE Kopie)

Mehrfach-Kopie

99 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie,
4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen (nur per Flachbett),
Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25-400%
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

FAXFUNKTIONEN

Typ

Desktop-Transceiver (Super G3/Farbübertragung)

Einleseauflösung

Übertragungsgeschwindigkeit

Modemgeschwindigkeit

Druckformate

Faxspeicher

Automatische Wahl

ALLGEMEINE ANGABEN

Display

Displaysprachen

Schwarzweiß: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm (Standard)
8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm (Fein)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)

Farbe: 200 x 200 dpi

Schwarzweiß: ca. 3 Sek. ^[20]

Farbe: ca. 1 Min. ^[20]

Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)

A4, LTR, LGL

Ca. 250 Seiten ^[21]

Kurzwahlspeicher: bis zu 100 Gegenstellen
Gruppenwahl: bis zu 99 Gegenstellen

6,7cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

33 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (mm & Zoll),
Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch,
Finnisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch,
Ungarisch, Slowenisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht),
Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch,
Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch,
Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Thailändisch,
Vietnamesisch

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac ^[8]

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-
EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

WLAN-Frequenzband: 2,4 und 5 GHz

Unterstützte SMB-Versionen: SMB3.0.0, SMB3.0.2 und SMB3.1.1

Unterstützte TLS Versionen: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Canon PRINT App ^[9]

Easy-PhotoPrint Editor App ^[10]

Easy-PhotoPrint Editor Software ^[10]

Cloud Link ^[10]

Canon Print Service Plugin (Android) ^[11]

Apple AirPrint ^[12]

Wi-Fi Direct ^[13]

Mopria (Android) ^[14]

PosterArtist Web

Easy-Layout Editor

Amazon Alexa™ ^[15]

Google Assistant™ ^[15]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem

Windows 7 oder höher garantiert werden.

Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019,

Windows Server 2022.

Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS,
Android™ ^[16]

Windows: mindestens 1,5 GB

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software.

Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

Druckertreiber (als Download verfügbar)

IJ Printer Assistant Tool (als Download verfügbar)

Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Ca. 8,1 kg

Ca. 374 x 380 x 225 mm

Ca. 374 x 510 x 260 mm

Ca. 46,5 dB(A) ^[17]

5-35 °C

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

100–240 V, 50–60 Hz

Bis zu 27.000 Seiten

Ausgeschaltet: ca. 0,1W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:

5 Minuten 1 Sekunde

Kopierbetrieb: ca. 22 W ^[18]

*Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht
verändert werden (Lot26).

0,14 kWh ^[19]

Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

Fußnoten:

- ^[1] Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/600 Zoll platziert.
- ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ^[3] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
- ^[4] Der Sparsam-Modus reduziert den Tintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können bis zu 50% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.
- ^[5] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[6] Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
- ^[7] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[8] Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit drahtloser 802.11b/g/n/a oder ac Fähigkeit, das bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- ^[9] Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- ^[10] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- ^[11] Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- ^[12] Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- ^[13] Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- ^[14] Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- ^[15] Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeit(en) oder Applet(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.
- ^[16] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- ^[17] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuscentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- ^[18] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[19] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät 5 Tage lang ständig zwischen Betriebs-, Ruhe- und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage der Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.
- ^[20] Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Schwarzweiß wird in Standardeinstellung mit der ITU-T No. 1 Standard-Testseite gemessen. Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Farbe wird in Standardeinstellung mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
- ^[21] Seitenzahl basierend auf ITU-T Chart No. 1 oder Canon Fax Standard Chart No. 1.
- ^[22] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den 3 Tintenflaschen aus dem Lieferumfang nach der Erstinbetriebnahme.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite gibt es unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

PRODUKTIVITÄT UND BÜROQUALITÄT ZU HAUSE

MAXIFY GX2051

Dieses kompakte 4-in-1 Gerät bietet Büroqualität für Zuhause und im HomeOffice.

Jetzt mit 3 Schwarzintintenflaschen für bis zu 17.000 Seiten im Lieferumfang.

Verkaufsstart: April 2026

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
MAXIFY GX2051	6171C029AA	4549292260298

VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Tintenflaschen		
GI-55BK schwarz (70 ml)	6292C001AA	4549292222401
GI-55C Cyan (40 ml)	6289C001AA	4549292222371
GI-55M Magenta (40 ml)	6290C001AA	4549292222388
GI-55Y Gelb (40 ml)	6291C001AA	4549292222395
Wartungskassette		
MC-G05	6176C001AA	4549292220339



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
MAXIFY GX2051	6171C029AA	Individual	1	543,5	469,0	317,0	12,4	9,3
		Pallet (Upper)	12	1095	946	954	150,7	97,2
		Pallet (Bottom)	16	1095	946	1271	200,4	129,6

Lieferumfang

- MAXIFY GX2051
- 6 Tintenflaschen (3 x Schwarz mit je 135 ml und je 1 x C/M/Y mit je 53 ml)
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Die Software kann auf [ij.start.canon](https://www.start.canon) heruntergeladen werden.

