

LDX 5+



- Integrierte LED-Leuchte für optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen – ideal für Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Montageeinsätzen
- Hoher Kontrast durch weißes Band mit schwarzen Ziffern – für maximale Ablesbarkeit bei jeder Lichtbedingung
- Knickstabil: Kann bis zu 2,5 m ausgefahren werden, ohne abzuknicken
- Magnetischer Haken ermöglicht einfaches Fixieren an metallischen Oberflächen, ideal für Ein-Personen-Messungen
- Haken ist beweglich gelagert für genaue Innen- und Außenmessungen
- Auto-Shut-Off nach 5 Minuten: Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch ab – verlängert die Batterielaufzeit und schützt vor ungewolltem Energieverbrauch
- Akkulaufzeit: bis zu 1,5 Stunden, ausreichend Energie für intensive Arbeitseinsätze – ideal für den Tagesgebrauch
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku: Wieder volle Power nach nur 30 Minuten Ladezeit
- Genauigkeitsklasse II – gute Messpräzision für Bau und Handwerk
- Rostfrei durch Nylon-Coating: Effizienter Schutz vor Korrosion am Band
- Mit nur einer Hand bedienbar: Ideal für schnelle und simple Messungen ohne Hilfe, inklusive einfach bedienbarem Stoppknopf zum Feststellen des Bandes
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel

TECHNISCHE DATEN

Länge Maßband	5 m
Breite Maßband	27 mm
Materialstärke Maßband	0,20 – 0,21 mm
Material Maßband	Stahl mit Nylonbeschichtung
Material Gehäuse	ABS mit Gummierung
Bandrücklauf	automatisch
Genauigkeitsklasse	II gemäß MID-Richtlinie
Stromversorgung	Li-Po-Akku 3,7 V / 0,09 Ah / 0,333 Wh
Merkmale	doppelseitiger Magnethaken Aufhänge-Bügel

Das einseitig bedruckte Rollbandmaß zeichnet sich durch seine ins Gehäuse integrierte LED-Leuchte aus, welche das Ablesen auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Es besitzt außerdem einen einfach zu bedienenden Stoppknopf zum Feststellen des Bandes, sowie einen magnetischen Haken an der Spitze, zum Fixieren an metallischen Oberflächen. Das gummierte Gehäuse ist handlich, robust und lässt sich einfach reinigen. Das Rollbandmaß kann per Taschenclip transportiert werden.



LIEFERUMFANG



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
606.110-5	4021563743254	6