


**Besonderheiten**

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

|                                             |                                |                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                      | <b>Höhe</b>                               | 302 mm                                                                |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                           | <b>Artikelgewicht</b>                     | 1116 g                                                                |
| <b>Halogenfrei</b>                          | Nein                           | <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -20 bis 40 °C                                                         |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                  | <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 65 °C                                                         |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                          | <b>IP Schutzart</b>                       | IP 20                                                                 |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                  | <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK03                                                                  |
| <b>Funktionen</b>                           | Phasenschalter, Notstromfähig  | <b>Einschaltstrom max.</b>                | 25,6 A / 31,1 µs                                                      |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung               | <b>Max. Anzahl je LS B10</b>              | 37                                                                    |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 33 W                           | <b>Max. Anzahl je LS B16</b>              | 59                                                                    |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                          | <b>Max. Anzahl je LS C10</b>              | 37                                                                    |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz        | <b>Max. Anzahl je LS C16</b>              | 59                                                                    |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                             | <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                             | <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 55000 h                                                               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim | <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 55000 h                                                               |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                           | <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung EOFI</b> | 176-280 V/DC 100 %             | <b>Energieverbrauch</b>                   | 33 kWh/1000h                                                          |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle wechselbar TC | <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| <b>Lichtfarbe</b>                           | Neutralweiß/Warmweiß           |                                           |                                                                       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000/4000 K                    |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 5 SDCM                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                         |                                           |                                                                       |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                             |                                           |                                                                       |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 2700/2900 lm                   |                                           |                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                        |                                           |                                                                       |
| <b>UGR</b>                                  | 13                             |                                           |                                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>                      | Symmetrisch                    |                                           |                                                                       |
| <b>Länge</b>                                | 113 mm                         |                                           |                                                                       |
| <b>Breite</b>                               | 100 mm                         |                                           |                                                                       |

