


**3-Phasen-Spot**  
**Can Base, 1x max. 7,5 W GU10, Silber**


Der CAN-Spot für das 3-Phasenstromschienensystem bietet eine robuste und flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Der GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Der CAN-Spot für das 3-Phasenstromschienensystem ist Teil einer umfangreichen Leuchtenserie, die auch als Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchte erhältlich ist.

**Besonderheiten**

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                              | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                 | Silber                               |
| <b>Montageart</b>                                   | Aufbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>                                   | Innen                                |
| <b>Montagefläche</b>                                | Deckenmontage                        |
| <b>Schutzklasse</b>                                 | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>                                | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>                             | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>                                | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
| <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 50 mm                                |
| <b>Ausführung</b>                                   | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Schwenkwinkel</b>                                | 90 Grad                              |
| <b>Drehwinkel</b>                                   | 350 Grad                             |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                        | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                          | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>                                | Unten                                |
| <b>Höhe</b>                                         | 91 mm                                |
| <b>Durchmesser</b>                                  | 76 mm                                |
| <b>Artikelgewicht</b>                               | 109 g                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                            | -5 bis 40 °C                         |
| <b>Lagertemperatur</b>                              | -20 bis 60 °C                        |
| <b>IP Schutzart</b>                                 | IP 20                                |

