



Netzteil

Model: **AK-CH-11**



Produktcode	AK-CH-11
Produkttyp	Netzteil
Serie	Universell
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	110-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	< 0.35 A
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	70 x 36 x 22 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 86 x 37 mm
Nettogewicht	32.7 g
Bruttogewicht	73.8 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134325
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das Netzladegerät Akyga® AK-CH-11 ist ein ideales Gerät für Menschen, die es eilig haben. Dank des fortschrittlichen **Quick Charge 3.0-Standards** dauert das Aufladen bis zu 4-mal weniger Zeit als bei einem normalen Ladegerät. Darüber hinaus wird durch den Einsatz der INOV-Technologie (Intelligent Negotiation for Optimal Voltage) sichergestellt, dass sich die Ladespannung in Echtzeit an die Anforderungen des zu ladenden Geräts anpasst, um eine maximale Ladeeffizienz zu gewährleisten. Das Ladegerät liefert somit einen Strom im Bereich von **1,25 - 2,4 A** und eine maximale Leistung von **15 W**. Dies wirkt sich nicht nur auf die Ladegeschwindigkeit aus, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Batterie. Darüber hinaus ist der Adapter aufgrund seines weiten Ladespannungsbereichs von **3,6 - 12 V** mit den meisten mobilen Geräten auf dem Markt kompatibel. **Die universelle USB-Buchse** ermöglicht den Anschluss eines Kabels von jedem Ende. Es kann entweder USB C, Mikro-USB oder USB A sein. Darüber hinaus verfügt der Adapter über eine **Reihe von Sicherheitsmerkmalen** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), die einen sicheren und stabilen Betrieb des Geräts gewährleisten.