# Netzkabel

Model: **AK-NB-10C**



3

| | |
|---|---|
| Produktcode | AK-NB-10C |
| Produkttyp | Netzkabel |
| Zuständige Stelle | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Stromausgang | 250 V |
| Ausgangsstromstärke | 2.5 A |
| Erdung | Ja |
| Kabellänge | 3.0 m |
| Steckdose #1 | C/E/F ( CEE 7/7 ) |
| Steckdose #2 | IEC C5 |
| Material der Kabel | CU |
| Leitungsdurchschnitt | 3x 0.75 mm2 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 200 x 65 x 65 mm |
| Nettogewicht | 271 g |
| Übereinstimmung mit CE | Ja |
| Übereinstimmung mit FCC | Nein |
| Übereinstimmung mit RoHS | Ja |
| Übereinstimmung mit REACH | Ja |
| EAN-Code | 5906708750894 |
| Garantie | 24 Monate |



# Beschreibung

**Akyga® AK-NB-10C** ist ein professionelles **3 m langes “Kleeblatt” Stromkabel**. Es ist mit **IEC C5 und CEE 7/7 Steckern** und einem hochwertigen Kabel mit Kupferleitern ausgestattet, das eine zuverlässige und sichere Stromversorgung für Laptops, tragbare Projektoren, Bürogeräte und Audio-/Videogeräte garantiert. Dank seiner Standardstecker ist das Kleeblatt-Netzkabel universell einsetzbar und eignet sich für den Heim- und Bürogebrauch in ganz Europa.

# Wichtige Merkmale des AK-NB-10C Kleeblatt-Netzkabels

### Kupferleiter 3×0.75 mm²

Das **AK-NB-10C Kleeblattkabel** verwendet drei vollwertige Kupferleiter mit einem Querschnitt von je 0,75 mm², die eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit bieten. Kupfer zeichnet sich im Vergleich zu Aluminium- oder kupferbeschichteten Kabeln durch deutlich geringere Energieverluste, eine stabilere Stromversorgung und eine geringere Erwärmung aus. Drei Drähte bedeuten das Vorhandensein eines Schutzleiters (Erdung), der die Sicherheit erhöht und Schutz vor Stromschlägen bietet.

### IEC C5 (‘Kleeblatt’) und CEE 7/7 Stecker

Der **IEC C5-Stecker** mit seiner charakteristischen dreipoligen Kleeblattform ist Standard in Laptop-Netzteilen von Fujitsu, Acer, Toshiba, ASUS, IBM, Compaq, Siemens und vielen Multimedia-Projektoren, Dockingstationen und Druckern. Der **CEE 7/7-Stecker** ist mit den in Polen und den meisten europäischen Ländern verwendeten Steckdosen vom Typ E (mit Pin) und Typ F (Schuko) kompatibel, so dass keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind.

### 3 m Länge – Bequemlichkeit und flexible Geräteplatzierung

Die **3 Meter Länge** ist ein optimaler Kompromiss zwischen Reichweite und Tragbarkeit, der eine flexible Kabelführung hinter einem Schreibtisch, TV-Schrank oder entlang von Wänden ermöglicht, ohne dass Verlängerungskabel benötigt werden. Diese Kabellänge sorgt für Ordnung in der Verkabelung und ermöglicht eine ästhetische Kabelführung in Großraumbüros, Konferenzräumen und Heimarbeitsplätzen.

### Hochwertige Verarbeitung und langlebige Isolierung

Robuste, flexible Isolierung aus hochwertigen Materialien sorgt für Knickfestigkeit und häufiges Aufrollen im täglichen Gebrauch. Druckgegossene Steckerenden schützen das Kabel vor Bruch an den Steckern, und die gesamte Baugruppe entspricht den europäischen Sicherheitsstandards für 230-250 V Spannung und Nennstrom, die für Laptop-Netzteile geeignet sind.