


Produktdatenblatt



Philips Tavenlor Solar-Sockelleuchte, Dämmerungssensor, 2 Helligkeitsstufen, 400 lm, 2700 K Warmweiß, IP44, Schwarz

Die Tavenlor Solar Sockelleuchte verfügt über ein integriertes Solarpanel für einen schönen, nahtlosen Look, der Deinen Garten und andere Außenbereiche aufwertet – ganz ohne Leistungseinbußen. Diese zu 100 % solarbetriebene Leuchte ist einfach zu installieren, benötigt keine Verkabelung, verbraucht keinen Netzstrom und verursacht keine Betriebskosten. Ein leistungsstarker Akku schenkt Dir bis zu 18 Stunden Licht mit einer einzigen Ladung, sodass Dir für Deine Abendaktivitäten im Freien nie das Licht ausgeht. Ein praktischer Dämmerungssensor schaltet die Leuchte abends automatisch ein und morgens wieder aus, während der integrierte Bewegungssensor sie bei erkannter Bewegung auf volle 400 Lumen schaltet. IP44-geschützt, UV-, rost-, korrosions- und feuchtigkeitsbeständig sowie sorgfältig auf zuverlässigen Außeneinsatz getestet.

Technische Daten

Max. Wattage	3.6
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	3.7
Lumen	400
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8721103172808
Bestellnummer (EOC)	17280800
12NC	929004811701
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.65
Artikel mit Verpackung / kg	0.90

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	46.3	14.2	12.8
Verpackung in cm (H/B/T)	36.3	15.7	14.7

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Nein

Verschiedenes

Typ	
Kabellänge	
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 07.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.