



**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                              |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                     |
| <b>Montageort</b>                           | Außen                             |
| <b>Montagefläche</b>                        | Wandmontage                       |
| <b>Funktionen</b>                           | Nightsaver,<br>Seewasserbeständig |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 6 W                               |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenabschnittsdimmer            |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                              |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 176-250 V/DC                      |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 4 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 480/550 lm                        |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 30 Grad                           |
| <b>UGR</b>                        | 27                                |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Höhe</b>             | 150 mm           |
| <b>Durchmesser</b>      | 68 mm            |
| <b>Sockellänge</b>      | 43 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b> | 43 x 55 x 130 mm |
| <b>Sockelbreite</b>     | 55 mm            |
| <b>Sockelhöhe</b>       | 130 mm           |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 45 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 36 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK08          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 5 A / 100 µs  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 140           |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 224           |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 166           |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 266           |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                      |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 6 kWh/1000h                                                                 |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse E. |

