



ProArt PA249CGV

EAN 4711636469951

Produkt Nummer 90LM0031-B01K71



- 23.8-Zoll Full HD-Display mit 178-Grad-Weitwinkel-IPS-Panel
- Breiter 95% DCI-P3 und 100% sRGB Farbraum zur Erfüllung internationaler Farbstandards
- Calman verifiziert mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E < 2 Farbgenauigkeit
- Variable Bildwiederholfrequenz von 144Hz (VRR) für eine flüssige, schnelle Wiedergabe und ein komfortables Seherlebnis
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C mit bis zu 96 W Power Delivery, HDMI, DisplayPort mit Daisy-Chaining und ein integrierter USB-Hub



Technische Daten ProArt PA249CGV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	5 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1500:1
Maximale Bildwiederholrate:	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	350 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Kontrastverhältnis (dynamisch):	3000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,275 x 0,275 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	31 – 223 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:	DCI-P3, sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%
Farbpalette DCI-P3:	95%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Downstream-Ports:	4

Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	2
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	540,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	190,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	515,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	5,3 kg
Breite (ohne Standfuß):	540,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	44,4 mm
Höhe (ohne Standfuß):	323,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	3,5 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	14 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	35 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	13,71 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G



Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	619 mm
Verpackungstiefe:	143 mm
Verpackungshöhe:	416 mm
Paketgewicht:	7,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Einstellbare Höhe (max.):	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	90 – -90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	30 – -30°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	23 – -5°

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Sonstige Funktionen

Zertifizierung:

Mac Compliance
FSC MIX
Calman Verified
TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker-free
TCO Certified
EPEAT Gold
Energy Star

Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:	Ja
Fußfarbe:	Silber

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
-----------------------------	--