Heißluftgebläse H-250



- Profi Heißluftgebläse für präzises Arbeiten mit Laser-Temperaturmessung und LCD-Anzeige. Einfach in der Handhabung und schnell einsatzbereit.
- 3-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 80°C & 250l/min. Stufe 2: 450°C & 250l/min. Stufe 3: 600°C & 500 l/min.
- Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer robusten Keramikheizung
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Geräteposition
- Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten
- Infrarot-Sensor für kontaktlose Temperaturmessung am Werkstück
- Gut lesbare Anzeige im LCD-Display
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm), 9 mm Reduzierdüse und Reflektordüse

Leistung	2.000 W
Temperatur & Luftstrom	1. Stufe: 80°C & 250 l/min. 2. Stufe: 450°C & 250 l/min. 3. Stufe: 600°C & 500 l/min.
Resthitzeanzeige	Ja
Temperatur (von bis)	80°C - 600°C
Temperatureinstellung	3-Stufen
Temperaturscanner	Ja
Luftstrom (von bis)	-
Luftstromregulierung	3-Stufen
Anzeige	LCD-Display
Heizelement	Keramik
Motor / Typ	Bürsten Motor
Kabellänge in m	2
Gehäuse	Kunststoff mit Softgrip
Aufhänge Möglichkeit	Ja, Öse am Kabel
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Intertek
Nettogewicht	0,96
Abmessung (Verpackung)	0,28 x 0,268 x 0,09
Artikelnummer	035-0003
EAN-Nr.	4009729087602

Heißluftgebläse H-250



3-Stufige Temperatureinstellung: Stufe 1: 80°C & 250l/min. Stufe 2: 450°C & 250l/min. Stufe 3: 600°C & 500 l/min.



Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm), 9 mm Reduzierdüse und Reflektordüse



Infrarot-Sensor für kontaktlose Temperaturmessung am Werkstück



Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Geräteposition



Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten



Gut lesbare Anzeige im LCD-Display