Heißluftgebläse H-550 Pro



- Professionelles Heißluftgebläse für den Dauereinsatz mit maximaler Leistung für höchste Ansprüche. Individuelle Einstellungen und praktische LCD-Anzeige.
- Individuelle Temperatureinstellung in 5°C-Schritten von 50°C bis 650°C (Hochleistungsmodus 750°C) und Luftmengeneinstellung in 50l/min. Schritten von 200l/min. bis 600l/min.
- Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche
- Ausgestattet mit einer robusten Keramikheizung
- Stufe 1: Zum manuellen herunterkühlen. Die Temperatur beträgt ca. 50 °C und die Luftmenge ca. 850 l/min. (In dieser Stufe sind die Einstellungen für Temperatur und Luftmenge gesperrt)Stufe 2:Temperatur und Luftmenge am LCD-Display einstellen
- Stabile Geräterückseite für Arbeiten mit aufrechter Gerätepositon
- Praktische Befestigungsmöglichkeit am Gehäuse zum Hängen an festen Arbeitsplätzen
- Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten
- Extrem robust mit einer Lebensdauer von mehr als 1000 Stunden
- Gut lesbare Anzeige im LCD-Display
- Extrem leicht und kompakt für ermüdungsfreies Arbeiten und angenehme Handhabung
- Programmspeicher für einen schnellen Start
- Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm), 9 mm Reduzierdüse und Reflektordüse

Leistung	2.300 W
Temperatur & Luftstrom	1. Stufe: Kühlstufe 850 l/min. 2. Stufe: 50-650°C (in 5°C Schritten) & 200-600 l/min. (in 50l/min. Schritten) Hochleistungsmodus: 750°C & 400 l/min.
Resthitzeanzeige	Ja
Temperatur (von bis)	50°C - 750°C
Temperatureinstellung	stufenlos
Temperaturscanner	Nein
Luftstrom (von bis)	200 - 850
Luftstromregulierung	stufenlos
Anzeige	LCD-Display
Heizelement	Keramik
Motor / Typ	Bürstenloser Motor
Lebensdauer	>1.000 Stunden
Kabellänge in m	2
Gehäuse	Kunststoff mit Softgrip
Aufhänge Möglichkeit	Ja, Öse im Gehäuse und am Kabel
Spannung & Frequenz (V/Hz)	AC 220-240V/ 50-60Hz
Prüfzeichen	GS Intertek
Nettogewicht	1,065
Abmessung (Verpackung)	0,257 x 0,26 x 0,092
Artikelnummer	035-0004
EAN-Nr.	4009729087626

Heißluftgebläse H-550 Pro




Stufe 1:
Zum manuellen herunterkühlen. Die Temperatur beträgt ca. 50 °C und die Luftmenge ca. 850 l/min. (In dieser Stufe sind die Einstellungen für Temperatur und Luftmenge gesperrt)

Stufe 2:
Temperatur und Luftmenge am LCD-Display einstellen



Individuelle Temperatureinstellung in 5°C-Schritten von 50°C bis 650°C (Hochleistungsmodus 750°C) und Luftmengeneinstellung in 50l/min. Schritten von 200l/min. bis 600l/min.



Geeignet für Novus Breitstrahldüsen (75 & 50 mm), 9 mm Reduzierdüse und Reflektordüse



Ergonomisches Gerätedesign mit SoftGrip für komfortables Arbeiten



Gut lesbare Anzeige im LCD-Display



Hochwertiges, gummiertes 2 Meter Kabel mit integrierter Aufhängelasche