


Green Cell

Green Cell Cube 12V AGM IP54

Langlebige und dichte AGM-Batterien

Produktkarte





5Jahre Lebensdauer
im Pufferbetrieb

Langlebiges und dichtes
Gehäuse, bestätigt durch
das IP54-Zertifikat



Hoher Entladestrom

Modellname	GC Cube AGM IP54 12V 40Ah	GC Cube AGM IP54 12V 55Ah	GC Cube AGM IP54 12V 75Ah	GC Cube AGM IP54 12V 90Ah
SKU	AGM12V40AH-J	AGM12V55AH-J	AGM12V75AH-J	AGM12V90AH-J
EAN	5904326375710	5904326375741	5904326375727	5904326375734
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Nennkapazität (25°C); Entladung 10 Stunden	40,00 Ah	55,00 Ah	75,00 Ah	90,00 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 5 Stunden	35,85 Ah	47,50 Ah	64,45 Ah	77,75 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 3 Stunden	32,43		57,78 Ah	69,39 Ah
Nennkapazität (25°C); Entladung 1 Stunde	Ah 27,50 Ah	43,70 Ah 34,10 Ah	46,00 Ah	65,50 Ah
Spitzenentladerate (max. 5 s)	480,00 A	550,00	750,00	900,00
Kurzschlussstrom	840 A	A 1.000 A	A 1.150 A	A 1.760 A
Maximaler Ladestrom	12,00 A	16,50 A	22,50 A	27,00 A
Innenwiderstand; Ladung 100 % / 25 °C	8,58 mΩ	6,90 mΩ	6,10 mΩ	4,94 mΩ
Kapazität für Temperatur 40 °C; Entladung 10 Stunden	102 %	102 %	102 %	102 %
Kapazität für Temperatur 25°C; Entladung 10 Stunden	100 %	100 %	100 %	100 %
Kapazität für Temperatur 0°C; Entladung 10 Stunden	85 %	85 %	85 %	85 %
Kapazität für Temperatur -15°C; Entladung 10 Stunden	65 %	65 %	65 %	65 %
Ladephase „Float“	13,5- 13,8 VDC	13. 5-13,8 VDC	13. 5-13,8 VDC	13. 5-13,8 VDC
Ladephase „Equalization“	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC
Ladespannung für zyklischen Einsatz	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC
DC-Anschluss	M6	M6	M6	M6
Leckageklasse	IP54	IP54	IP54	IP54
Höhe (ohne Anschlüsse)	173 mm	210 mm	213 mm	218 mm
Gesamthöhe	173 mm	215 mm	219 mm	223 mm
Breite	198 mm	230 mm	260 mm	330 mm
Tiefe	167 mm	139 mm	169 mm	172 mm
Gewicht	12.000 g	15.000 g	20 300 g	24 600 g



AGM12V40AH-J



AGM12V55AH-J



AGM12V75AH-J



AGM12V90AH-J

