


NVR-208MH-K/8P 8-ch PoE 1U K Serie AcuSense 4K NVR

Hauptmerkmale

- Bis zu 8-Kanal-IP-Kamera-Eingänge, Plug & Play mit 8 Power-over-Ethernet (PoE) Schnittstellen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 2-ch@12 MP oder 4-ch@8 MP oder 8-ch@4 MP oder 16-ch@1080p Dekodierkapazität
- Bis zu 80 Mbps eingehende Bandbreite



Smart Funktion

- Alle Kanäle unterstützen Motion Detection 2.0
- 2-Kanal-Videoanalyse zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen zur Reduzierung von Fehlalarmen
- 1-Kanal-Gesichtserkennung für Videostream, oder 4-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbild
- Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz

Professionalität und Zuverlässigkeit

- Die H.265+ Komprimierung reduziert den Speicherplatz effektiv um bis zu 75%
- Verwendung der Verschlüsselungstechnologie Stream over TLS, die einen sichereren Stream-Übertragungsdienst bietet

HD Video Ausgang

- Gleichzeitige Bereitstellung von HDMI- und VGA-Ausgängen
- HDMI-Ausgang mit einer Auflösung von bis zu 4K

Speicherung und Wiedergabe

- Bis zu 2 SATA-Schnittstellen für HDD-Anschluss (bis zu 16 TB Kapazität pro HDD)
- Synchrone 8-Kanal-Wiedergabe

Netzwerk


- 8x unabhängige PoE Netzwerk Schnittstellen
- 1x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
- HiLookVision für einfache Netzwerkverwaltung

▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
AI nach Gerät	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0
AI nach Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Werfen von Gegenständen aus Gebäuden, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 16 Gesichtsbildbibliotheken mit insgesamt bis zu 20.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 4 MB, Gesamtkapazität ≤ 1 GB)
Leistung der Gesichtserkennung und -analyse	1-Kanal, 8 MP
Vergleich von Gesichtsbildern	4-Kanäle
Bewegungserkennung 2.0	
Nach Gerät	Alle Kanäle, 4 MP (wenn der erweiterte SVC-Modus aktiviert ist, bis zu 8 MP) Videoanalyse zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen zur Reduzierung von Fehlalarmen
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Perimeterschutz	
Nach Gerät	2-Kanal, 4 MP (HD-Netzwerkamera, H.264/H.265) Videoanalyse zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen zur Reduzierung von Fehlalarmen
Mit der Kamera	Alle Kanäle
Video und Audio	
Netzwerkcameras	8-Kanal
Eingehende Bandbreite	80 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	160 MBit/s
HDMI-Ausgang	1 Kanal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA-Ausgang	1-Kanal, 1.920 × 1.080/60 Hz, 1.280 × 1.024/60 Hz, 1.280 × 720/60 Hz,
Video Ausgabe	HDMI/VGA unabhängiger Ausgang
CVBS-Ausgang	-
Audioausgang	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (unter Verwendung des Audioeingangs)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (linear, 1 KΩ)
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Auflösung Aufzeichnung	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchrone Wiedergabe	8-Kanal
Decodierung	AI ein: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) AI aus: 2-ch@12 MP (30 fps)/4-ch@8 MP (30 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)
Stream Typ	Video, Video und Audio
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Netzwerk	
Remote-Verbindungen	128

API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, oder höhere Version
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
PoE	
Schnittstellen	8x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M
Power	≤ 80 W
Standard	IEEE 802.3af/at
Externe Schnittstellen	
SATA	2 SATA-Schnittstellen
Kapazität	Bis zu 16 TB Kapazität für jede Festplatte
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0
Alarmeingang/-ausgang	4/1
Allgemein	
GUI-Sprache	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch
Spannungsversorgung	48 VDC, 2,5 A
Stromverbrauch	≤ 15 W (ohne Festplatte, und PoE aus)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	385 mm × 315 mm × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")
Gewicht	≤ 3 kg (ohne HDD, 6,6 lb.)
Zertifizierung	
CE	EN 55032: 2.015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Zertifizierung	CE, FCC, IC, CB, KC, UL, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS

▪ Anschlüsse




Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Netzwerkschnittstellen mit PoE-Funktion	6	VGA-Schnittstelle
2	LAN-Netzwerkschnittstelle	7	USB-Schnittstelle
3	AUDIO IN und AUDIO OUT	8	Spannungsversorgung
4	ALARM IN und OUT	9	Ein- / Ausschalter
5	HDMI-Schnittstelle	10	ERDUNG

▪ Verfügbare Modelle

HL-NVR-208MH-K/8P

▪ Abmessungen



Unit:mm [inch]

SCALE

1:1



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq