

„HH mit Austrittsfilter AF250“

Lüfterheizung / Fan Heater



Ausführungen / Performances:

Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device


Durch den 4-poligen Steckeranschluss ist ein separater Betrieb von Heizung und Lüfter möglich
Due the 4-pin connector, a separate operation of heating and cooling fan is possible

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Lüfter Fan	Artikel-Nr. Item No.
160 W	230 V AC	IP 20	Steckeranschluss / connector	160 m³/h	04116022S42AF
250 W	230 V AC	IP 20	Steckeranschluss / connector	160 m³/h	04125022S42AF
400 W	230 V AC	IP 20	Steckeranschluss / connector	160 m³/h	04140022S42AF
630 W	230 V AC	IP 20	Steckeranschluss / connector	160 m³/h	04163022S42AF
1000 W	230 V AC	IP 20	Steckeranschluss / connector	160 m³/h	041100022S42AF

In eingebautem Zustand beträgt die Schutzart IP54, ausserhalb vom Gehäuse am Ein- / Austrittsfilter
When installed, the protection rating is IP54; outside the housing at the inlet/outlet filter

Montage / mounting:

Einklicken in Montageausschnitt 125x125mm
Clicking into mounting cutout 125x125mm



Maße / Dimensions (L x B x H):

164 x 148 x 92 mm (160 W, 250 W, 400 W)

145 x 119 x 102 mm (630 W)

145 x 119 x 107 mm (1000 W)

Anschlussplan / Connection:

