
MEDER electronic
Products for tomorrow...


Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:
4003004212
Artikel:
Rundmagnet; NdFeB N35 4.0x2.0mm
axial magnetisiert, verzinkt

Dimensions (mm)
tolerances according to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m



Isometric
Scale 5:1
Massstab 5:1



Magnet NdFeB N35
magnetization across 2 mm
zinc plated
magnetisiert über 2 mm
verzinkt

Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Remanenz Br		1.170	1.210		mT
Koerzitiv-Feldstärke HcB		860	915		kA/m
Koerzitiv-Feldstärke HcJ		955			kA/m
Max. Betriebstemperatur				80	°C
Magnetisches Moment	gemessen mit MS150		3		E-6 Vs*cm
Magnetwerkstoff		NdFeB			
Magnetisierungsrichtung		axial			

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Bemerkungen		Alle Angaben entsprechen den Herstellerangaben.			