



Die digitalen Laborhelfer mit Infinity Optik und professioneller Köhler-Beleuchtung

- Merkmale
- Die Mikroskop-Tablet-Kamera KERN ODC 251 ist jetzt auch als digitale Komplettlösung im praktischen Set mit Mikroskop sowie passendem C-Mount-Adapter erhältlich
 - Die intuitiv bedienbare Mikroskop-Tablet-Kamera KERN ODC 251 kombiniert ein Android Tablet mit 10,5" HD-Display und eine hochauflösende 8-MP-4K-Kamera
 - Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
 - Die Sets beinhalten wahlweise ein Durchlichtmikroskop KERN OBN 135, ein Phasenkontrastmikroskop KERN OBN 159 oder ein Inversmikroskop KERN OCM 162
 - Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

- Technische Daten
- Infinity Optik
 - 5-fach Objektivrevolver
 - Dioptrienausgleich beidseitig
 - Gesamtabmessungen B×T×H 390×200×470 mm
 - Nettogewicht ca. 11 kg
 - Okular: HWF 10x/Ø 20 mm
 - Objektivqualität: Infinity Plan
- OBN-1
- Siedentopf 30° geneigt / 360° drehbar
 - Objektive: 4x/10x/20x/40x/100x
 - Beleuchtung: 3W-LED (Durchlicht)
- OCM-1
- Siedentopf 30° geneigt
 - Objektive: 10x/20x/40x
 - Beleuchtung: 5W-LED (Durchlicht)
- ODC 251
- 10,5" LCD-Touchscreen
 - Auflösung Bildschirm: 1920×1280 Pixel
 - CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core; 2,4 GHz
 - Messsoftware (vorinstalliert)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels

Modell	Enthaltene Kamera	Kamera Auflösung	Kamera Schnittstelle	Kamera Framerate	Kamera Sensor
KERN					
OBN 135C825	ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	6,8 - 55 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135C832	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	CMOS 1/2,5"
OBN 135T251	ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WLAN, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"
OBN 159T251					
OCM 162T251					

Neues Modell