

KERN PCB 1000-2-Rez

KERN

Upgrade Ihrer Laborwaage zur High-End Rezepturwaage für Pharma, Chemie und Food



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waagen-Software-Bundle
Produktgruppe	Rezepturwaage
Produktfamilie	PCB-Rez

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1,2 kg
Ablesbarkeit [d]	10 mg
Reproduzierbarkeit	10 mg
Linearität	± 30 mg
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	20 g
Auflösung	120.000
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F1); 1 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	300 g; 600 g; 1,2 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	40 mg
Max. Kriechen (15 Minuten)	100 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	200 mg

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	163×245×65 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	130×130 mm
Abmessungen Wägefläche	130×130 mm
Libelle	✓
Fußschrauben drehbar	✓

Funktionen

Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	60.000
Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg

Kleinstes Teilegewicht beim
Stückzählen - unter
Normalbedingungen 200 mg

Schnittstelle

EasyTouch (ET) - Kompatibilität Vollständig

Energieversorgung

Batterie Betriebsdauer	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	24 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Akku Ladezeit	8 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×365×175 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3 kg


KERN PCB 1000-2-Rez



Upgrade Ihrer Laborwaage zur High-End Rezepturwaage für Pharma, Chemie und Food

Piktogramme

STANDARD



OPTION

