

Wandsteckdose

Artikelnummer: 9570



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- vernickelte Kontakte, hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Außenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdose ist für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

Technische Daten

Wandsteckdose	9570
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67
Kontakt-Träger	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständiger Kontaktträger
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Leitungseinführung oben	1 x M32
Leitungseinführung unten	2 x M25 (blind)
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Außenbefestigung
hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	ja
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein

Wandsteckdose	9570
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 1,0 - 1,5 mm ²	0.6 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm ²	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6 - 10 mm ²	1.2 Nm
Abisolierlänge PH + N starre Leitung	12 - 17 mm
Abisolierlänge PE starre Leitung	12 - 17 mm
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt max.	6 mm ²
Nettogewicht	578 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	330 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394280668

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PC/PET lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PBT/PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PA6 rot [ähnl. RAL 3013]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Außenliegende Schrauben	Stahl blank

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Halogenfreiheit

nein

Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309-2


Konformitätszeichen

CE

Prüfzeichen

CB Zertifikat, VDE, EAC, CQC

Maßzeichnung



Zeichnung 1 MB 622	Amp.	16			32		
	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) zum Ausschneiden			2x25 (blind) zum Ausschneiden		
	Leitung bis mm Ø	18 (M25) und 15 (M20)			25 (M32) und 18 (M25)		
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
	—4	—4	—4	—6	—6	—6	

Leitung bis mm Ø
Klemmen für Leiterquer-
schnitt von bis mm²