MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Artikelnummer: 8206



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.**MENNEKES**.de

Produktbeschreibung

- PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplung mit X-CONTACT®
- Gummischlauchleitung H07RN-F
- Wiederverwendbarer Kabelklett
- Länge: 10 m

Technische Daten

Verlängerungskabel - PowerTOP® Xtension	8206
Produktserie	PowerTOP® Xtension
Stromstärke	16 A
Polzahl	5 P
Uhrzeitstellung	6 h
Nennspannung AC	400 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Schutzart IP	IP67/IP69
Kontakt-Träger	Standard
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	ohne Pilotkontakt
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Außendurchmesser Leitung	17 mm
Farbliche Leiterkennung	gelb/grün, hellblau, braun, schwarz, grau
Max. Gleichstromwiderstand der Leitung bei 20°C	7,98 Ω/km
Biegeradius Leitung	170 mm

Nettogewicht	3.380 g
Verpackungseinheit	5 Stück
Anzahl pro Palette	90 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394313540

Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-25 °C bis +40 °C

Materialeigenschaften

Materialeigenschaften Stecker	
Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013] TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
Bajonettring	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Materialeigenschaften Kupplung	
Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 rot [ähnl. RAL 3013] TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
Klappdeckel	PA6 rot [ähnl. RAL 3013] TPE schwarz [ähnl. RAL 9005] PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]

Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Materialeigenschaften Leitung	
Außenmantel	Gummi schwarz

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm(en)	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE