
MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandsteckdose DUO

Artikelnummer: 5957A



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Aug 18 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- anschlussfertig verdrahtet
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3p + PE
- X-CONTACT®
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Wandsteckdose DUO - Art. Nr. 5957A	5957A
Produktserie	DUO
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Uhrzeitstellung	7h
Nennspannung AC	500V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Lasttrennschalter	80A 3p + PE (PE nicht schaltend)
Tragschiene	nein
Sichtfenster	nein
Leitungseinführung oben	1 x M40
Leitungseinführung unten	2 x M40
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	nein
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Spannungsanzeige	nein

Wandsteckdose DUO - Art. Nr. 5957A	5957A
Abschließbar	ja, mittels Vorhängeschloss bis max. 5 mm
Leiterquerschnitt min.	6 mm^2
Leiterquerschnitt max.	25 mm^2
Nettogewicht	2324 g
Verpackungseinheit	3 Stück
Anzahl pro Palette	75 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394030652

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Unterteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Oberteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC schwarz [ähnl. RAL 9005]
Drehknauf	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Außenliegende Schrauben	PA6 lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

Materialbeständigkeit


Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	nein

Normen und Standards	
Norm	DIN EN IEC 60309-4
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	63		
1 MB 234	Pole	3	4	5
Maße in mm	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm^2		—25	—25	—25