MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandsteckdose DUOi

Artikelnummer: 5611506G



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

Stand Aug 18 2026 Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Produktbeschreibung

- LED-Spannungsanzeige
- auch ohne LED-Spannungsanzeige erhältlich
- anschlussfertig verdrahtet
- mechanische DUO-Verriegelung
- Schalter 3p + N + PE
- X-CONTACT®
- Innenbefestigung
- Neigung 25°
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Wandsteckdose DUOi - Art. Nr. 5611506G	5611506G
Produktserie	DUOi
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	6h
Nennspannung AC	400V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	ja
Schraub-Antrieb außenliegende Schrauben	Innensechskant, Schlitz
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Pilotkontaktschalter	nein
Lasttrennschalter	32A 3p + N + PE (N und PE nicht schaltend)
Tragschiene	nein
Sichtfenster	nein
Leitungseinführung oben	1 x M25, 1 x M32
Leitungseinführung unten	2 x M25
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	schräg
Neigung	25°
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein

Wandsteckdose DUOi - Art. Nr. 5611506G	5611506G
Spannungsanzeige	ja
Drehmoment/Anzugsmoment Gehäuseschrauben	1.6 Nm
Abschließbar	ja, mittels Vorhängeschloss bis max. 4 mm
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm^2
Leiterquerschnitt max.	10 mm^2
IK-Wert	IK08
Nettogewicht	1276 g
Verpackungseinheit	1 Stück
Anzahl pro Palette	156 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394303992

Zulässige Umgebungsbedingungen	Min.	Max.
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften	
Unterteil	PC/ASA schwarz [ähnl. RAL 9005]
Oberteil	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC rot [ähnl. RAL 3013]
Drehknauf	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Außenliegende Schrauben	PA6 schwarz [ähnl. RAL 9005]


Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften	
RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Halogenfreiheit	ja

Normen und Standards	
Norm	DIN EN IEC 60309-4
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE, CQC

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	16			32		
1 MB 715	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	160	160	160	162	162	162
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	g	5	5	5	5	5	5
	h	238	244	243	249	249	250
	α	25			25		
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquer-		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—10	—10	—10	—10	—10	—10