SWIPE

SERIE S

SMARTES THERMOSTAT - TOUCH-BEDIENFELD

PRODUKTBESCHREIBUNG
Swipe S ist ein vernetztes Thermostat/Hygrostat mit WiFi-/BLE-Modul und integriertem Relais, das im Bereich von 100 V bis 240 V AC für einen Max. Nennstrom von 5 A ausgelegt ist. Swipe ist ein smartes Gerät, das sich per Smartphone-App fernsteuern lässt.

SICHERHEITSHINWEISE
Alle elektrischen Anschlüsse dürfen ausschließlich von geschultem und autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Beachten Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise am Gerät oder in diesem Handbuch, die mit dem Symbol (⚠) gekennzeichnet sind.
⚠ Das Gerät darf nicht in gasgesättigten Räumen verwendet werden
⚠ Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen
⚠ Ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet

WARTUNG UND REINIGUNG
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Spannungsversorgung. Das Gerät erfordert keine besondere Wartung.
Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein einfaches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Mittel.
Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät.


KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das Swipe S-Gerät entspricht den folgenden Richtlinien und wurde gemäß den jeweils geltenden Normen geprüft:
- Richtlinie 2014/53/EU (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung schädlicher Störungen)
- Referenznorm: ETSI EN 300 328 V2.2.2
- Richtlinie 2014/35/EU (Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Nutzer)
- Referenznorm: EN 62368-1:2014 + A11:2017
- Richtlinie 2014/30/EU (Schutzanforderungen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit)
- Referenznorm: CEI EN 55032:2015, EN 55035:2017 + A11:2020, ETSI EN 301 489-1/17
- Richtlinie 2013/35/EU (Schutz vor physikalischen Einwirkungen)
- Referenznorm: CEI EN IEC 62311:2021
- RoHS Richtlinie

INSTALLATIONSHINWEIS
Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden Vorschriften des Landes durchgeführt werden, in dem das Produkt installiert wird. Die Installation darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

GEWÄHRLEISTUNG
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Zur Inanspruchnahme der Garantie ist der Kaufbeleg aufzubewahren und vorzulegen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
Das Gerät darf ausschließlich von 4box geöffnet oder repariert werden.


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussklemmen	min 1x0.05 mm² max 1x2.5 mm² 0.5 Nm
Betriebstemperatur	+5°C / +45°C
Einstellbarer Temperaturbereich	+7...+33°C
Betriebsspannung	100V – 240V / 50-60Hz
Max. Dauerstrom	5 A (1 Wechsler)
Max. Leistung	1150 W
Technologie	Funk WiFi/BLE
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Standby-Verbrauch	1 Wh



HINWEISE
❶ In den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten befindet sich der Thermostat in der Kalibrierungsphase, daher wird das Relais nicht geschaltet.
❷ Die Funktionsweise des externen Kontakts hängt von den App-Einstellungen ab.

STANDBY (STANDARDKONFIGURATION)



In der App lassen sich die im Standby-Modus anzuzeigenden Informationen individuell einstellen.

MODUS (STANDARDKONFIGURATION)

