





# Das brandneue **CHIRP+ 4** mit **KI-gestützter** Interpretation von Scandaten

## Das erste auswerfbare Sonar mit von Experten trainierter **KI**.

CHIRP+ 4, unterstützt durch eine von Experten trainierte KI, erkennt präzise, was Rauschen und was Fisch ist. So entfällt das Rätselraten, besonders in Situationen, in denen die Interpretation von Sonardaten schwierig ist.



## Vom Nutzer erstellt. Angetrieben durch **KI**.



Erkennt automatisch, welche Signale Fische sind und zeigt sie klar auf der 3D-Karte, sodass keine Interpretation roher Sonarsignale nötig ist.



Entdecke Bodenstruktur und Vegetation basierend auf deinen eigenen präzisen Sonardaten und finde die produktivsten Angelplätze.



Wähle zwischen 3 Strahlbreiten und erkunde die Bodenstruktur in einer bisher selten gesehenen Klarheit, je nach Bedarf.



Sieh die Bodenbeschaffenheit wie Struktur, Tiefe, Hügel und Kanten in 3D mit außergewöhnlicher Klarheit.

Technische Daten:

|                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                                      | Deeper CHIRP+ 4                                                                                                                                                    |
| Modell                                                                                    | DP7H3ISI0                                                                                                                                                          |
| Interner Code                                                                             | FNG007I                                                                                                                                                            |
| Material                                                                                  | ABS                                                                                                                                                                |
| Sonartyp                                                                                  | 3 Strahlen                                                                                                                                                         |
| Frequenz (Strahlwinkel)                                                                   | 100 kHz, 47°; 240 kHz, 20°; 675 kHz, 7°                                                                                                                            |
| Tiefenbereich Max/Min                                                                     | Max 100 m, Min 0,15 m                                                                                                                                              |
| Scanrate                                                                                  | 15 Scans pro Sekunde                                                                                                                                               |
| Betriebstemperatur                                                                        | -20°C bis 40°C / -4°F bis 104°F                                                                                                                                    |
| Interner Akku                                                                             | Lithium-Ionen-Polymer, 3,8 V, wiederaufladbar, 1300 mAh (typisch)                                                                                                  |
| Stromversorgung (zum Laden des Akkus) Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlen | 5V DC, 1,5 A max., Eingang AC 110V/240V, Ausgang USB-C                                                                                                             |
| Verbindungsreichweite                                                                     | 120 m (abhängig von Betriebssystem und Smartphone-Modell)                                                                                                          |
| Farbe                                                                                     | Braun Grün                                                                                                                                                         |
| GNSS                                                                                      | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS                                                                                                                                |
| Produktgröße                                                                              | 6,5 cm                                                                                                                                                             |
| Produktgewicht                                                                            | 94 g                                                                                                                                                               |
| Herkunftsland                                                                             | Litauen                                                                                                                                                            |
| Verbindungstyp                                                                            | Kabellose Wi-Fi-Verbindung<br>802.11 b/g, 2,4GHz Kanal – 802.11 b max. Sendeleistung +20dBm,<br>802.11 g max. Sendeleistung +18dBm, Empfangsempfindlichkeit -76dBm |

Produkt Logistikdaten:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkt EAN         | 4779032951050  |
| Verpackungsgröße    | 200x145x80 mm  |
| Verpackungsgewicht  | 0.38 kg        |
| Multipack Größe     | 420x306x430 mm |
| Menge pro Multipack | 20             |
| Zolltarifnummer     | 90148000       |
| Herkunftsland       | Litauen        |

MEHR ÜBER DEN DEEPER INTELLIGENTEN SONAR CHIRP+ 4 ERFAHREN

 Sieh es in Aktion auf unserem YouTube-Kanal → [www.youtube.com/buydeeper](https://www.youtube.com/buydeeper)

 Hol dir Tipps und die neuesten Nachrichten auf unserer Facebook-Seite [www.facebook.com/deepersonar](https://www.facebook.com/deepersonar)

 Vollständige Produktdetails, Bewertungen und Vergleiche auf unserer Website [www.deepersonar.com](https://www.deepersonar.com)