

BenQ EW270Q - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 2K @ 200 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LP7LA.TBE
EAN/UPC	4718755097492



Beschreibung

BenQ EW270Q - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 2K @ 200 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ EW270Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2466222
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 65 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2K 2560 x 1440 bei 200 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1200:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.351 cm x 21.115 cm x 43.609 cm
Gewicht	8.84 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.