

THERMO-HYGRO-PSYCHROMETER

PCE-HVAC 3



- » - ergonomisch geformtes Gehäuse
- » Einhandbedienung
- » - Hintergrundbeleuchtung
- » - HOLD- und Extremwertanzeige
- » - Abschaltautomatik deaktivierbar
- » Messung von Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur

Das Thermo-Hygro-Psychrometer ist ein multifunktionales Diagnosegerät zur Klimaüberprüfung. So ermittelt das Thermo-Hygro-Psychrometer, neben Umgebungsfeuchte und Raumtemperatur, auch die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur in °C und °F. Die Wärme- und Klimamessung und -installation ist somit eins der Kerneinsatzgebiete vom Thermo-Hygro-Psychrometer.

Die Messung von Umgebungsfeuchte und Temperatur wird direkt über die verbauten Sensoren ermittelt. Zusätzlich dazu besteht die Möglichkeit, dass die Taupunkttemperatur und Feuchtkugeltemperatur auf dem Display dargestellt werden. Grundlage für die Berechnung sind die übermittelten Werte über die Sensoren.

Neben dem großen, gut abzulesenden Dual-Display, welches auch die Möglichkeit der Beleuchtung bietet, kommt das Thermo-Hygro-Psychrometer mit sechs Tasten aus, was der Grund ist, warum es sich dabei um ein intuitiv zu bedienendes Messinstrument handelt, welches umfangreiche Klimaüberprüfungen im privaten und professionellen Bereich auf einfache Weise möglich macht. Neben der einmaligen Messung mit dem Thermo-Hygro-Psychrometer kann ebenfalls eine Zustandsüberwachung über einen langen Zeitraum durchgeführt werden. Das Thermo-Hygro-Psychrometer ist dafür entsprechend ausgestattet.

Spezifikation

Feuchte relativ

Messbereich 0 ... 20 %

Auflösung 0,1 % r. F.

Genauigkeit ± 4 % r.F.

Taupunkt

Messbereich -30 ... +100 °C

Temperatur

Messbereich -20 ... +60 °C

Auflösung 0,1 °C

Genauigkeit $\pm 0,5$ °C

Allgemeine technische Daten

Display Typ LCD

Displaygröße 2,8 Zoll

Ansprechzeit 15 s

Betriebsdauer 48 h

Gewicht 400 g

Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % r. F.

Lagerbedingungen -40 ... 85 °C , 0 ... 99 % r. F.

Akku/Batterie 1 x 9 V 9V Block , Alkali-Mangan

Kapazität 640 mAh

Abmessungen (L x B x H) 300 x 75 x 50 mm