



### Die Lösung für den sofortigen Einsatz

Rhino™ 5200 Hartschalenkofferset



#### Beinhaltet:

- Rhino™ 5200 Etikettendrucker
- Strapazierfähiger, hochwertiger Hartschalenkoffer
- Weiße, flexible 19-mm-Nylonetikettenkassette (am besten für Umwicklungen)
- Weiße, flexible 12-mm-Vinyletikettenkassette (am besten für Schalttafeln)
- 1 wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Netzteil
- Kurzanleitung

| Code     | Beschreibung                 | Farbe | Packungs-<br>menge |
|----------|------------------------------|-------|--------------------|
| S0841400 | Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE | Gelb  | 1/3                |
| S0841390 | Rhino™ 5200 Kit UK           | Gelb  | 1/3                |
| S0841420 | Rhino™ 5200 Kit SE/DA/NO/FI  | Gelb  | 1/3                |
| S0841410 | Rhino™ 5200 Kit IT/PT/ES/TR  | Gelb  | 1/3                |
| S0841430 | Rhino™ 5200 Kit CZ/HU/PL/SK  | Gelb  | 1/3                |

### Rhino™-Zubehör



**Rhino™ 5200 Hartschalenkoffer**  
So lagern und schützen Sie Rhino™.

**Netzteil**  
Nutzen oder laden Sie Rhino über die Steckdose.



Wiederaufladbarer Akkusatz

**Rhino™ Wiederaufladbarer Akkusatz**  
Weniger Kosten durch Wegwerf-Batterien und weniger Abfall (Netzteil erforderlich).

| Code     | Beschreibung                                | Farbe   | Packungs-<br>menge |
|----------|---|---------|--------------------|
| S0721430 | Netzteil UK                                 | Schwarz | 1/60               |
| S0721440 | Netzteil EU                                 | Schwarz | 1/60               |
| S0902390 | Rhino™ 5200 Hartschalentragekoffer          | Schwarz | 1/3                |
| S0895840 | Rhino™ Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Schwarz | 1/48               |

### Industrie-Etiketten

Die Rhino™-Bänder wurden für harte Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO® bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden.

| UMGEBUNG                  | Hitze-/Kältebeständig                           | UV-Lichtbeständig                                    | Ölbeständig  | Wasserbeständig                                      | Chemikalienbeständig                                 | Farbkodierung               |
|---------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| <b>OBERFLÄCHE</b>         |   |  |  |  |  |                             |
| <b>Kabel/Draht</b>        | <b>Flexibles Nylon</b><br>Schrumpfschlauch      | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Schrumpfschlauch      | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Schrumpfschlauch      | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Schrumpfschlauch      | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Schrumpfschlauch      | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b> |
| <b>Unebene Oberfläche</b> | <b>Flexibles Nylon</b><br>Indoor/Outdoor Vinyl  | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Flexibles Nylon       | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b>                          | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Flexibles Nylon       | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b>                          | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b> |
| <b>Flache Oberfläche</b>  | <b>Permanentes Polyester</b><br>Flexibles Nylon | <b>Permanentes Polyester</b><br>Indoor/Outdoor Vinyl | <b>Permanentes Polyester</b><br>Indoor/Outdoor Vinyl | <b>Permanentes Polyester</b><br>Indoor/Outdoor Vinyl | <b>Permanentes Polyester</b><br>Indoor/Outdoor Vinyl | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b> |
| <b>Raue Oberfläche</b>    | <b>Permanentes Polyester</b><br>Flexibles Nylon | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Permanentes Polyester | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Permanentes Polyester | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Permanentes Polyester | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b><br>Permanentes Polyester | <b>Indoor/Outdoor Vinyl</b> |

# Industrie Serie



## Permanentes Polyesterband

Aa Aa Aa



6 mm x 5,5 m  
1/4" x 18"

9 mm x 5,5 m  
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m  
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m  
3/4" x 18"

**Permanentes Polyester** kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden und ist besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. UL anerkannt gemäß UL 969.

| Code  | Rhino™ Produkt              | Textfarbe | Bandfarbe    | Packungsmenge |
|---|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Permanentes Polyester - Flache Oberflächen. Geräte, Behälter, Schaltfelder usw. |                             |           |              |               |
| 1805442   | 6 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | Weiß         | 1/5           |
| 18482   | 9 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | Weiß         | 1/5           |
| 18483   | 12 mm permanentes Polyester | Schwarz   | Weiß         | 1/5           |
| 18484   | 19 mm permanentes Polyester | Schwarz   | Weiß         | 1/5           |
| 1805441   | 6 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | metallisiert | 1/5           |
| 18485   | 9 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | metallisiert | 1/5           |
| 18486   | 12 mm permanentes Polyester | Schwarz   | metallisiert | 1/5           |
| 18487   | 19 mm permanentes Polyester | Schwarz   | metallisiert | 1/5           |
| 1805440   | 6 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | Transparent  | 1/5           |
| 18508   | 9 mm permanentes Polyester  | Schwarz   | Transparent  | 1/5           |
| 622289  | 12 mm permanentes Polyester | Schwarz   | Transparent  | 1/5           |
| 622290  | 19 mm permanentes Polyester | Schwarz   | Transparent  | 1/5           |



## Flexibles Nylonband

Aa Aa




12 mm x 3,5 m  
1/2" x 11,5"

19 mm x 3,5 m  
3/4" x 11,5"

**Flexibles Nylon** ist besonders zur Markierung von Kabeln und Drähten geeignet. UL anerkannt gemäß UL 969.

| Code   | Rhino™ Produkt            | Textfarbe | Bandfarbe | Packungsmenge |
|--|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Flexibles Nylonband - Unebene oder ebene Oberflächen. Drähte und Kabel, Schaltfelder, Maschinen, Geräte, Behälter usw. |                           |           |           |               |
| 18488  | 12 mm flexibles Nylonband | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18489  | 19 mm flexibles Nylonband | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18490  | 12 mm flexibles Nylonband | Schwarz   | Gelb      | 1/5           |
| 18491  | 19 mm flexibles Nylonband | Schwarz   | Gelb      | 1/5           |



## Schrumpfschlauch

Aa Aa



6 mm x 1,5 m  
1/4" x 5"


9 mm x 1,5 m  
3/8" x 5"

12 mm x 1,5 m  
1/2" x 5"

19 mm x 1,5 m  
3/4" x 5"

**Heißschrumpfschläuche** eignen sich als klebefreie und dennoch dauerhafte Lösung aus Polyolefin, mit der Sie Ihre Drähte und Kabel gleichzeitig kennzeichnen und schützen können. Die Schläuche sind feuerhemmend und haben ein Schrumpfungsverhältnis von 3:1. Erfüllt folgende Standards MIL-M-8153, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Class 1/3) & UL anerkannt gemäß UL 224.

| Code                                | Rhino™ Produkt         | Kabeldurchmesser            | Textfarbe | Bandfarbe | Packungsmenge |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Schrumpfschlauch - Draht und Kabel. |                        |                             |           |           |               |
| 18051                               | 6 mm Schrumpfschlauch  | Min. 1,18 mm – Max. 2,33 mm | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18053                               | 9 mm Schrumpfschlauch  | Min. 1,73 mm – Max. 3,73 mm | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18055                               | 12 mm Schrumpfschlauch | Min. 2,97 mm – Max. 5,13 mm | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |



|       |                        |                             |         |      |     |
|-------|------------------------|-----------------------------|---------|------|-----|
| 18057 | 19 mm Schrumpfschlauch | Min. 4,64 mm – Max. 8,70 mm | Schwarz | Weiß | 1/5 |
| 18052 | 6 mm Schrumpfschlauch  | Min. 1,18 mm – Max. 2,33 mm | Schwarz | Gelb | 1/5 |
| 18054 | 9 mm Schrumpfschlauch  | Min. 1,73 mm – Max. 3,73 mm | Schwarz | Gelb | 1/5 |
| 18056 | 12 mm Schrumpfschlauch | Min. 2,97 mm – Max. 5,13 mm | Schwarz | Gelb | 1/5 |
| 18058 | 19 mm Schrumpfschlauch | Min. 4,64 mm – Max. 8,70 mm | Schwarz | Gelb | 1/5 |



**Vinyl**

9 mm x 5,5 m  
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m  
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m  
3/4" x 18"

**Farbiges Vinyl** vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Etikett ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist. UL anerkannt gemäß UL 969.

| Code   | Rhino™ Produkt              | Textfarbe | Bandfarbe | Packungsmenge |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Vinyl – Alle Oberflächen. Ideal für den Einsatz im Freien und zur Farbkodierung. Warnungen, Drähte, Schaltfelder, Geräte, Maschinen usw. |                             |           |           |               |
| 18432  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Gelb      | 1/5           |
| 18433  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Gelb      | 1/5           |
| 18435  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Orange    | 1/5           |
| 18436  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Orange    | 1/5           |
| 1805416  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Rot       | 1/5           |
| 1805422  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Rot       | 1/5           |
| 1805414  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Grün      | 1/5           |
| 1805420  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Grün      | 1/5           |
| 18443  | 9 mm farbiges Vinyletikett  | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18444  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18445  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 1805413  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Grau      | 1/5           |
| 1805419  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Schwarz   | Grau      | 1/5           |
| 1805243  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Blau      | 1/5           |
| 1805417  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Blau      | 1/5           |
| 1805415  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Lila      | 1/5           |
| 1805421  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Lila      | 1/5           |
| 1805412  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Braun     | 1/5           |
| 1805418  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Braun     | 1/5           |
| 1805437  | 9 mm farbiges Vinyletikett  | Weiß      | Schwarz   | 1/5           |
| 1805435  | 12 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Schwarz   | 1/5           |
| 1805436  | 19 mm farbiges Vinyletikett | Weiß      | Schwarz   | 1/5           |



**Nicht klebendes Schildchen**

6 mm x 5,5 m  
1/4" x 18"

12 mm x 5,5 m  
1/2" x 18"

**Klebfreie Schilder** können ideal als Einsatz in Etikettenhaltern verwendet werden.

| Code   | Rhino™ Produkt                | Textfarbe | Bandfarbe | Packungsmenge |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Klebfreies Schildchen (Einsteckschild) Etikettenhalter, Schaltfelder, Verteilerkästen, Frontplatten usw. |                               |           |           |               |
| 18111  | 6 mm nicht haftendes Etikett  | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |
| 18113  | 12 mm nicht haftendes Etikett | Schwarz   | Weiß      | 1/5           |