

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMHSV5 16-95
Artikelnummer	357687

Eigenschaften	Anwendungen
Kompakte Abmessungen	Innenraum
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich	Freiluft
Beständig gegen chemische Einflüsse	Erdreich
Beständig gegen Erdalkalien	Wasser
Stabilisiert gegen UV-Strahlen	Installationskanäle
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	Leerrohre
Halogenfrei	
Querwasserdicht	
Hohe elektrische Isolationswerte	
Hohe mechanische Festigkeit	

L1

POA	Bezeichnung	Bezeichnung	
L1	Länge	Length	300 mm

CELLPACK
 Electrical Products

	Einheit / unit:	Maße / measurements:	Zusätzliche / additional:
crea in c:	17/06/2020	ED	nicht von Kabelanlagen lesen / not from the cable
chac in c:	10/12/2020	inP	Art des Kabels / article number:
recherché:	10/12/2020	MEM	357687
			the numbering / description:
			357687
			quantité / quantity:
			1
			the R / sheet:
			1

Artikelname	SMHSV5 16-95
Artikelnummer	357687
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	900 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	16 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	95 mm²

Logistik Daten

Artikelname	SMHSV5 16-95
Artikelnummer	357687
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311172620

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	921
Breite (mm)	201
Höhe (mm)	97
Nettogewicht (kg)	0.979
Bruttogewicht (kg)	0.979