

## Warmschrumpf-Endkappe

mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.



### Produktbeschreibung

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelname   | SKH 100-45                  |
| Artikelnummer | 368748                      |
| Hinweise      | Maß nach freier Schrumpfung |


#### Eigenschaften

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Beständig gegen chemische Einflüsse         |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen              |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei                                 |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften         |
| Druckdicht                                  |
| Gute mechanische Festigkeit                 |
| Feuchtigkeitsbeständig                      |

#### Anwendungen

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre |
|---------------------------------------------------------------|

# Technische Daten



|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelname                                        | SKH 100-45                                      |
| Artikelnummer                                      | 368748                                          |
| Prüfnormen                                         | IEC 62677-3-101                                 |
| Materialien                                        | Polyolefin modifiziert<br>Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis                                    | mit Kleber                                      |
| Länge L1                                           | 176 mm                                          |
| Länge L1*                                          | 156 mm                                          |
| Farben                                             | schwarz                                         |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)             | 100 mm                                          |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)            | 45 mm                                           |
| Wandstärke geschrumpft                             | 4.1 mm                                          |
| Reißdehnung                                        | 300 %                                           |
| Reißdehnung (zugehörige Norm)                      | IEC 62677-3-101                                 |
| Reißfestigkeit                                     | 10 MPa                                          |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm)                   | IEC 62677-3-101                                 |
| Schrumpftemperatur                                 | > 110 °C                                        |
| Brennverhalten                                     | nicht selbstverlöschend                         |
| Brennverhalten (zugehörige Norm)                   | IEC 62677-3-101                                 |
| Kälteflexibilität                                  | -40 °C                                          |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm)                | IEC 62677-3-101                                 |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung      | 200 %                                           |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit   | 8 MPa                                           |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101                                 |
| Betriebstemperatur min                             | -40 °C                                          |
| Betriebstemperatur max                             | 100 °C                                          |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm)               | IEC 62677-3-101                                 |
| Spez. Durchgangswiderstand                         | 10 <sup>14</sup> Ω cm                           |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)       | IEC 62677-3-101                                 |
| Durchschlagsfestigkeit                             | 10 kV/mm                                        |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)           | IEC 60243-1                                     |

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Korrosion                                        | keine           |
| Korrosion (zugehörige Norm)                      | IEC 62677-3-101 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit                   | Rate 1          |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | ISO 846         |

## Logistik Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname             | SKH 100-45            |
| Artikelnummer           | 368748                |
| Lieferumfang            | Warmschrumpfendkappe  |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland           | Indien                |
| Zolltarifnummer         | 39174000              |
| EAN/GTIN                | 4010311179780         |

## Verpackungsdaten

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Verpackungstyp     | Beutel | Karton |
| Inhaltsmenge       | 5      | 50     |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück  |
| Länge (mm)         | 540    | 590    |
| Breite (mm)        | 145    | 385    |
| Höhe (mm)          | 110    | 490    |
| Nettogewicht (kg)  | 0.555  | 5.55   |
| Bruttogewicht (kg) | 0.56   | 5.85   |