

AK-SecureSocketSwitch Schaltbare IP Steckdose

Artikelnummer	19.07.1499
Hersteller	SECOMP
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.1499
EAN (Einzelstück)	4260478830240

SECOMP®



Schaltbare IP - Steckdose, mit der eine Schutzkontaktsteckdose geschaltet, überwacht und der aktuelle Stromverbrauch gemessen werden kann.

Durch den integrierten Micro-Switch benötigen man keine zusätzliche Netzwerkleitung, da der SecureSocketSwitch zwei integrierte Netzwerkanschlüsse besitzt. Das Hochleistungs- und Sicherheitsrelais mit Silberzinnoxidkontakten (AgSnO₂), bietet eine hohe Schaltleistung, eine hohe Lebensdauer sowie einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb. Die Netzwerkverbindung erfolgt standardmäßig über eine 1024Bit-SSL-Verschlüsselung und kann durch Server- und Client - Zertifikate zusätzlich gesichert oder erweitert werden. Bis zu 30 Tage werden die Verbrauchsdaten aufgezeichnet und können über den WEB - Monitor angezeigt werden. Viele zusätzliche programmierbare Softwarefunktionen ermöglichen gezielt und effizient den Stromverbrauch zu steuern, zu reduzieren oder zu optimieren. Der SecureSocketSwitch ist leicht, einfach und jederzeit über das Internet erreichbar. Ohne Apps und ohne Tools.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland

- 1x Schutzkontakt-Steckdose
- Schaltleistung 10A mit 2300Watt
- Einpoliges Schaltrelais
- Stromversorgung 110-230V 50/60Hz
- ca. 1,2 Watt
- Temperaturbereich -40°C .. + 70°C
- Maße: 135 x 55 x 40 mm (LxBxH)
- Gehäuse: Schlagfester ABS Kunststoff, weiß
- Gewicht: 200 Gramm
- Anschlüsse: 2x Ethernet 10/100Mbit RJ45(MicroSwitch), MDIX, 10 Half/Full Duplex, 100

Half/Full Duplex, AutoSensing

- Anschlüsse: 1x CEE 7/4 Gerätestecker(Typ-F) Schutzkontakt, 1x CEE 7/4 Gerätebuchse(Typ-F) Schutzkontakt
- Protokolle: IPv4, TCP, UDP, FTP, TFTP, ICMP, ARP, SNMP, LPR, DHCP, BOOTP, DNS, TELNET, HTML, http, DYNDNS, SMTP, POP3, SYSLOG, IPv6, NDP, ICMPv6, DHCPv6, TCPv6, UDPv6, Netbios-NS, LLMNR, ZeroConfig(AutoIP), IP-Multicast, AK-M2M, SSL 3.0, TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2

Technische Daten	
Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	IP Power Switch
Lieferumfang	SecureSocketSwitch, QIG, Software
Funktion	Fernschaltung über IP
Bauform	Steckdosenadapter
Max. Belastbarkeit	2300W
Max. Spannung	230V
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	IP
Anzahl der Steckdosentöpfe	1
Anzahl Ausgänge/Winkel	1
Anordnung Ausgänge	gerade
Abmessungen (HxBxT)	135 x 55 x 40 mm135 x 55 x 40 mm (LxBxH)40x55x135
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	grau
Anschlussstecker	Schutzkontakt
Technische Besonderheiten	Stromverbrauchsmessung
Höhe	135 mm
Breite	55 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	0.2 kg