

Schaltbuchsen Ø 2 mm

Switch Jacks Ø 2 mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Zusätzliche Befestigungselemente: Fixierpin
 Lötbarkeit: DIN EN 60068-2-20 (260 °C < 5s)
 Betriebstemperatur: -25 °C ... +85 °C
 Gehäusewerkstoff: PC schwarz UL94
 Klima: HPF DIN 40040
 Anschlüsse: verzinkt
 Kontakte: vernickelt

General Remarks and Technical Data

Additional fixing elements: Fixing pins
 Solderability: DIN EN 60068-2-20 (260 °C < 5s)
 Operating temperature: -25 °C ... +85 °C
 Housing material: PC black UL94
 Climate: HPF DIN 40040
 Terminals: tinned
 Contacts: nickel plated

Spezifische Technische Daten

Schaltspannung: ≤ 60 V
 Schaltstrom: ≤ 1 A
 Prüfspannung: 1000 V / 50 Hz
 Durchgangswiderstand: ≤ 30 mΩ
 Isolationsklasse: VDE 0110 Gruppe C

Specific Technical Data

Operating voltage: ≤ 60 V
 Operating current: ≤ 1 A
 Test voltage: 1000 V / 50 Hz
 Volume resistance: ≤ 30 mΩ
 Insulation class: VDE 0110 group C

Diese Doppelschaltbuchse ist für Steckverbinder Ø 2 mm geeignet. Die Schaltbuchse ist mit seitlichen Stegen und Nuten versehen, die bei Anreihung ineinandergreifen und somit auf der Leiterplatte für Stabilisierung sorgen, um die notwendigen Steck- und Ziehkräfte (DIN 41649 Teil 2) aufzunehmen. Zusätzlich dient ein Kunststoffzapfen für einen mechanischen Fixpunkt auf der Leiterplatte. Der Kragen an der Stirnseite des Bauteils gewährleistet den Montagesitz in der Frontplatte und vermeidet Kurzschluss zwischen Prüfstecker und Frontplatte.


This double insulated switch jack is suitable for connectors Ø 2 mm. The insulated switch jack is provided with lateral fins and grooves, which interlock when stacking the insulated switch jacks thus guaranteeing stability on the printed circuit board in order to absorb the necessary insertion and withdrawing forces (DIN 41649 part 2). A plastic dowel serves as additional mechanical fixing point on the printed circuit board. The collar at the face of the component guarantees the mounting point at the front panel and preservation from short circuit between test terminal and front panel.

FEL
THT



MOQ 1) 25
2) 2.000

Kontaktausführung · contact version	Art.-Nr.
vernickelt · nickel plated	1823.2233 ¹⁾
vergoldet · gold plated	1823.2263 ²⁾



Diese Einzelschaltbuchsen sind für Steckverbinder Ø 2 mm zum Schalten für gedruckte Schaltungen geeignet. Der Kragen an der Stirnseite des Bauteils gewährleistet den Montagesitz in der Frontplatte und vermeidet Kurzschluss zwischen Prüfstecker und Frontplatte.


These single switch jacks are suitable for connectors Ø 2 mm in order to operate printed circuits. The collar at the face of the component guarantees the mounting point in the front panel and preservation from short circuit between test terminal and front panel.

FEL
THT



MOQ 50

Art.-Nr.	1817.2131
----------	-----------



FEL
THT



MOQ 50

Art.-Nr.	1824.2131
----------	-----------

