

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung

#### Silikon-Gehäuse „MAXI“ Serie 1000 für Niedervolt-Halogen-Einbaustrahler

- absolut rostfrei
- UV-, ozon- und alterungsbeständig
- problemloser schneller Ein- und Ausbau
- hervorragend **wetter- und seeklimabeständig**
- auch im Laden- und Messebau einsetzbar (Dekoranpassung)




Einbaudurchmesser: 68 mm (**Normmaß auch für UP-Dosen**)

Einbautiefe: 50 mm

Außenmaß: 78 mm

- für Halogen-Leuchtmittel, die die Wärme nach vorne abstrahlen, Ø 51 mm, 12 V, bis 35 Watt, GU 5.3
  - auch für LED einsetzbar Ø 51 mm, MR 16 GU 5.3
- „keine Cool Beam-Leuchtmittel verwenden“**

**Ausführung mit Fassung, mit Verpackung,  
ohne Leuchtmittel**



| inter BÄR-Nr. | Farbe       |  |
|---------------|-------------|--|
| 1000-001.01   | transparent |  |
| 1000-008.01   | weiß        |  |

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!