

EDELSTAHL EINBAU-BODENWAAGE

PCE-SD 6000F SST



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägunfunktion**
- » **Ein Tarawert speicherbar**
- » **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- » **mehrere Wiegungen Summieren**
- » **Rezepturmischwiegung**
- » **Statistikfunktion**
- » **einstellbare Automatische Abschaltung**
- » **Brutto / Netto Taste am Display**

Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage wird im Boden verbaut um eine ebene Fläche zu erhalten. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage problemlos mit allen möglichen Fördermitteln beladen werden. Die Edelstahl Einbau-Bodenwaage hat eine mit dem Rahmen verschraubte Wiegefläche die bei Bedarf wie z.B. Einbauarbeiten oder Reinigungsarbeiten abgenommen werden kann. Optional besteht die Möglichkeit die Edelstahl Einbau-Bodenwaage mit einem Dämpfer zu versehen der das Anheben der Wiegefläche erleichtert.

Die Zellen der Edelstahl Einbau-Bodenwaage sind IP68 geschützt und das Display IP65. Aufgrund der hohen Schutzklasse hat die Edelstahl Einbau-Bodenwaage keine Schnittstellen. Diese Schnittstellen wie z.B. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V oder potenzialfreie Kontakten können bei uns im Werk verbaut werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich. Dadurch kann die Edelstahl Einbau-Bodenwaage Fertigungsprozesse Überwachen oder Steuern.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	6000 kg
Auflösung [d]	2 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, bidirektionale RS232, LAN
Kabellänge	5 m
Mindestlast [Min]	40 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich
Material Wägeplatte	Edelstahl
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	210000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B)	1500 x 1500 mm