

AUFFAHRWAAGE

PCE-SD 600



- » **Stückzählfunktion**
- » **Prozent % Vergleichswiegung**
- » **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- » **Tierwägun**gsfunktion
- » **Ein Tarawert** speicherbar
- » **Toleranzermittlung** Gewicht min / ok / max
- » **mehrere Wiegungen** Summieren
- » **Durchschnittliche** Gewichtsermittlung
- » **Rezepturmisch**wiegung
- » **ein**stellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- » **Druckersprachen** Line Mode und EPL2

Die geeichte Auffahrwaage ist ideal, wenn Sie keine Waage in den Boden einlassen möchten. Einfach die Auffahrwaage in der Halle aufstellen, mit den im Lieferumfang enthaltenen Fixierplatten die Auffahrwaage und die Auffahrrampe fixieren, das Bedien-Terminal an die Steckdose anschließen und schon können Sie mit der Wiegung beginnen. Eine Ersteinrichtung der Auffahrwaage wird von uns vor dem Versand durchgeführt, somit ist die Auffahrwaage selbst im eichpflichtigen Warenverkehr sofort einsetzbar.

Die Auffahrwaage hat eine geringe Bauhöhe von nur ca. 5 cm und ermöglicht ein leichtes Auffahren selbst mit schweren Gütern. Im Lieferumfang der Auffahrwaage ist eine Auffahrrampe, die zweite Auffahrrampe kann optional dazu bestellt werden. Das Display der Auffahrwaage hat eine Halterung die eine Montage an der Wand oder am Tisch ermöglicht, optional ist auch ein Stativ für die Auffahrwaage erhältlich. Die Funktionen der Auffahrwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierungsfunktion, ein Taragewichtsspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	600 kg
Auflösung [d]	0,2 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	Durchschnittswert
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, bidirektionale RS232, LAN
Mindestlast [Min]	4 kg
Tarierbereich	Über den vollen Wiegebereich
Kalibrierung	extern
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	160000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B)	1000 x 860 mm