

WIEGEBALKEN

PCE-SD 300B



- » geeicht nach M III
- » mehrere Wiegunen Summieren
- » Prozent % Vergleichswiegung
- » Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- » Tierwägungsfunktion
- » Stückzählfunktion
- » Ein Tarawert speicherbar
- » Länge des Kabels zum Display: 3 m
- » Kabellänge zwischen den Wiegebalken 4 m
- » Rezepturmischwiegung
- » Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max

Die geeichten Wiegebalken sind eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Durch die flexibel verschiebbaren Wiegebalken, Kabellänge zwischen den beiden Wägebalken beträgt 4 m, sind die Wiegebalken gut zur Wiegung großer bzw. langer Objekte geeignet. Ebenso können auch "exotische" Palettengrößen, schnell und bequem, gewogen werden. Diese geeichten Wiegebalken sind aus lackiertem Stahl gefertigt.

Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigegerät der geeichten Wiegebalken, kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Weitere Funktionen der geeichten Wiegebalken sind, Stückzählfunktion, Summierfunktion, min. / max. Anzeige, Filterfunktion, Tarafunktion, % Vergleichswiegung, Toleranzermittlung, Brutto / Netto Taste am Display uvm. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datenübertragung zu einem PC (Software-Paket, für die geeichten Wiegebalken, ist optional erhältlich).

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg
Eichwert [e]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegunen summieren, Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegun, Rezepturmischwiegun, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
ZifferngröÙe [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232, USB, LAN
Kabellänge	3 m
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B x H)	1260 x 120 x 75 mm