BODENWAAGE

PCE-SD 300E



- **Geeicht nach Klasse MIII**
- **komplett aus hochwertigen Edelstahl**
- **Schutzklasse IP68 - IP65**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**

Die Bodenwaage ist komplett aus hochwertigen, säurebeständigen Edelstahl produziert. Die in der Bodenwaage verbauten Wiegezellen haben eine Schutzklasse von IP68. Die Wiegefläche der Bodenwaage ist glatt und hat keine Verschraubungen oder Vertiefungen so dass das Reinigen der Bodenwaage schnell und zuverlässig erledigt werden kann. Die Plattformgröße der Bodenwaage ist je nach Messbereich in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Funktionen der Bodenwaage sind Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion, Prozentwiegefunktion, Rezepturwiegefunktion, Mehrfachtara, speicherbarer Tarawert, Brutto - Netto Wiegung sowie einstellbare Gewichtsgrenzen MIN / MAX / OK.

Des Weiteren kann die Bodenwaage mit Schnittstellen versehen werden womit Überwachungs- und Steuerungsaufgaben übernommen werden können. Dazu bieten wir bidirektionale RS-232, USB, LAN, Analogschnittstelle 4-20 mA, Analogschnittstelle 0-10 V sowie passive 3 potenzialfreie Kontakte / OC an. In der Industrie können besondere Größen oder Funktionen der Bodenwaage gefragt sein. Für solche Anwendungen bieten wir auch Individuelllösungen an wie z.B. Füllstandskontrollen mit SMS Benachrichtigung.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	USB, bidirektionale RS232, LAN
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Gewicht	140000 g
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm