Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe dient als robuste, kompakte und leicht bedienbare, mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Nur mit Originalzubehör laden.

ACHTUNG:
Wärmeentwicklung. Lampe im Betrieb nicht abdecken.

Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte oder des Laserpointers um Augenschäden zu vermeiden.
Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

Laserklasse 2 nach EN 50689:2021
IEC 60825-1: 2014, < 1 mW, 650 nm

Pflege und Wartung:
Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!

EU Regulations 2024/1799 und 2023/1542 konform

Entsorgung:
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen ab bzw. treffen Sie Vorsorge gegen Kurzschlüsse (z.B. durch das Isolieren der Pole mit Klebestreifen)

Willy Kunzer GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstinning
info@kunzer.de

CE


KUNZER
Qualität verbindet

PL-078

Arbeitslampe aus GF 30 mit COB-Technik

- Lichtstrom: Arbeitslicht: 1.000 lm
  Kopfstrahler: 120 lm
- Laserpointer (Klasse 2) am Griff
- Leuchtdauer: Arbeitslicht: 3,5 Std.
  Kopfstrahler: 8 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion, 4.600 mAh
- Ladezeit: 4 Std.
- Überladungs- und Tiefentladungsschutz
- Starker Magnet und drehbarer Haken an der Unterseite
- Dimmfunktion für das Arbeitslicht
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten





Explosionszeichnung:

1. Griff	7. Klappmechanismus	13. Unterlegscheibe	19. Verschluss-element	25. Aluminium-block
2. Drehmechanismus	8. Gelenk	14. Gelenk	20. Linse	26. COB
3. Haken	9. Linse	15. Bedienelement	21. SMD	27. Blende COB
4. Magnet	10. Laser	16. Schraube	22. Aluminium-gehäuse	28. Transparente Abdeckung
5. Batterie	11. Silikonkappe	17. Knopf	23. Verbindungs-element	29. Verschluss-element
6. Staubschutzkappe	12. PCBA	18. Klapp-mechanismus	24. Kühlkörper	

Technische Daten:

- Spannung: 3,6 V
- Batterie: Li-Ion
- LED: 1 COB + 1 SMD + 1 Laser
- Kapazität: 4.600 mAh
- Temperatur: < 50 °C
- Ladezeit: 4 Std.
- Leuchtdauer: 3,5 – 8 Std.
- Wasserbeständig

Funktionen:

