

VIVOTEK CC9380-HV IP Kamera Fish-Eye- Netzwerkamera WDR Pro IK10 IP66 3DNR

Artikelnummer	21.19.3822
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	CC9380-HV
EAN (Einzelstück)	4710469352003

VIVOTEK



VIVOTEK CC9380-HV IP Kamera Fish-Eye Tag/Nacht-Netzwerkamera WDR Pro mit 180° Panoramablick-Ansicht, IK10 IP66 3DNR

Die CC9380-HV von VIVOTEK ist ein Update der weit verbreiteten CC8370-HV, die jetzt in 5MP mit H.265 Kompression erhältlich ist.

Die CC9380-HV ist eine echte Tag/Nacht-Kamera mit einem optionalen IR-Sperrfilter. Durch die Verwendung eines einzelnen Fisheye Objektivs, das auf einen 180° Panoramablick eingestellt ist, bietet das nahtlose Bild ein sehr großes vertikales Sichtfeld. Dies ermöglicht eine erstaunliche Nahbereichsüberwachung in einem unauffälligen Design.

Für die Anforderungen jeder rauen Außenanwendung ist die CC9380-HV auch mit einem Gehäuse der Schutzart IP66 ausgestattet, damit das Kameragehäuse Regen, Staub und Hochdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen widerstehen kann. Das Gehäuse der Schutzart IK10 bietet zudem einen robusten Schutz gegen Vandalismus. Darüber hinaus setzt die CC9380-HV den Trend ihres Vorgängers CC8370-HV fort und verfügt über ein Anti-Ligatur Gehäuse, um die Möglichkeiten für Selbstmord und/oder selbst zugefügten Schaden zu verringern.

- 5-Megapixel-CMOS-Sensor
- 20 fps @ 2560x1920 (WDR Ein), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Aus)
- Anti-Ligatur Design
- 180°-Panoramablick (horizontal)
- WDR Pro (120 dB) zur Gewährleistung extremer Sichtbarkeit in Szenen mit hohem Lichtkontrast

- SNV (Hervorragende Nachtsicht)
- Wetterfestes IP66-eingestuftes und vor Vandalismus geschütztes Gehäuse nach IK10
- $\pm 25^\circ$ neigbares Objektiv
- Integriertes Mikrofon
- 3D Rauschreduzierung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Farbe	weiß
Lieferumfang	CC9380-HV IP Kamera, Schnell-Bedienungsanleitung, Montagehalterung, Schraubenset
Bauform	Fish-Eye
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2,7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560x1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	F2.2
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 1,45 mm
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	ePTZ: 48x Digitalzoom (4x bei IE Plug-in, 12x intern)

Neigebereich	ePTZ: 48x Digitalzoom (4x bei IE Plug-in, 12x intern)
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Betriebstemperatur	-30°C ~ 50°C (-22°F~ 122°F)
Höhe	115 mm
Breite	65 mm
Tiefe	59 mm
Gewicht	338 g